

OLite612

OLite612は屋内屋外両用のレンタルステージング用最新型LEDディスプレイです。



12mm
PIXEL PITCH

IP65
WATERPROOF



技術仕様

OLITE612

一般仕様

ピクセルピッチ	12.4 mm
輝度	6,000 nits
LED構成	3-in-1 SMD
ピクセル濃度	3,888 LEDs per tile (72x54) (rental)
	1,944 LEDs tile (36x54) (fixed)
ピクセル濃度	3,888 LEDs per tile (72x54) (rental)
	1,944 LEDs tile (36x54) (fixed)
水平視野角	110° (min 50% brightness)
垂直視野角	+40, -50° (min 50% brightness)
コントラスト比	1,150:1 (at 500 lux)
輝度半減値	50,000 hours to 50% of initial brightness
消費電力	800W/tile (max) -240W average (rental)
	400W/tile (max) -120W average (fixed)
オペレーション電圧	200-240V / 50-60Hz
タイル寸法	Width: 896mm (rental)
	Height: 672mm (rental)
	Depth: 246mm (rental)
	Width: 448mm (fixed)
タイル寸法	Height: 672mm (fixed)
	Depth: 116mm (fixed)
タイル寸法	Width: 896mm (rental)
	Height: 672mm (rental)
	Depth: 246mm (rental)
	Width: 448mm (fixed)
タイル寸法	Height: 672mm (fixed)
	Depth: 116mm (fixed)
重量/タイル	58 kg (rental)
	17 kg (fixed)
IPレート	IP65/65
プロセッシング	16 bit/color
カラー	281 trillion
リフレッシュ・レート	800Hz
床置き	Max. 12 tiles high
トラス設置	Max. 15 tiles high
インターフェース リンク	DVI interface (DVI connector)
最大リンク長	4.5m (with Barco DVI cable)
インターフェース	2x DVI link
最大 電源カスケード接続	3 tiles
サービス性	Back
動作温度	-20 -45°C
保管温度	-20 -60°C
動作湿度	10-99%
保管湿度	10-99%
ソース互換性	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HDSDI (DX700: and Dual link DVI, Dual link HDSDI)
操作デジタイザー	DX-700 (with DVI output card), D320, LED-PRO
証明書	UL, CE class A, TUV, FCC, ClassA

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

