

iQ7-W10

ISO 10,000ルーメン、WUXGA、3 X LCDレーザーフォスファープロジェクター



- 優れた画質
- 優れた統合能力
- サービスとサポートを保証

Barcoのプロジェクター製品ポートフォリオの幅をさらに広げたiQ7シリーズは、2種類の輝度レベルのオプションモデルを選択可能です。幅広い用途に対応し、Barcoの優れたサービスとサポートも従来と変わりなくご利用いただけます。

レーザー光源は、優れた画質を保証するだけでなく、市販のほとんどのランププロジェクターと比較してメンテナンスコストが低くなります。

技術仕様

IQ7-W10

一般仕様

プロジェクタータイプ	3 X LCD laser phosphor projector
解像度	1920 x 1200
輝度	10,000 ISO lumen*
コントラスト比	Extreme black: 100,000:1 (Full on/Full Off, Dynamic ON)
輝度均一性	80%
アスペクト比	16:10
レンズタイプ	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1) iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1) iQ7 LENS (0.32 : 1) UST iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1)
光学レンズシフト	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD:H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.32 : 1) UST: iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1): Manual or Motorized zoom and focus Motorized lens shift
色補正	No
CLO (コンスタント照明出力)	No
光源	Laser phosphor
レーザー耐用年数	20,000hrs*
方向	360° rotation, no restrictions
3D	No
画像処理	Embedded warp
キーストーン補正	Yes
入力	VGA x 1/ HDMI™ 1.4 x 2 / DVI-D x 1/ HD BaseT x 1
入力解像度	Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz or 3,840 x 2,160 @ 30Hz
制御	IR, RS232, RJ45
ネットワーク接続	10/100 Ethernet, RJ45
電源要件	100-240V / 50-60Hz
消費電力	810W (220-240VAC, Typical)
スタンバイ電源	less than 0.5W
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	35.8 dB (Normal Mode)
動作温度	0°C~40°C
保管温度	-10°C~50°C
動作湿度	20%-85%
保管湿度	10%-85%
寸法 幅×長さ×高さ	600mm x 218mm x 503mm
重量	24KG (excl. lens)
標準アクセサリ	Power cord, wireless remote control
証明書	CCC/CECP/CEL
保証	*1:Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO/IEC 21118: 2012 international standards *2: ISO21118: The lower-limit values of the projector must maintain 80% of the values in specification sheets for the brightness

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。