

FLDX 镜头 0.38: 1 UST 90°



技术规格**FLDX 镜头 0.38: 1 UST 90°**

一般规格	
镜片类型	FLDX 0.38: 1 UST 90°
工作F/#	2.4
变焦倍率	1
平台	F35、FL40、F70、F80*、F90 和 G100** *与 F80 一起使用：镜头需要镜头适配器 (R98014421) **与 G100 一起使用：镜头需要镜头适配器 (R9802360) 和镜头支撑系统 (R9802365)
投射比例	DMD 芯片 WUXGA (F35、FL40、F70、F90 和 G100) : 0.38:1 WQXGA (F35、FL40、F70 和 F90) : 0.41:1 WQXGA + (F80): 0.54:1 图像尺寸公差 +/-2%
焦距	8.2 毫米
对焦范围	F80 的标准是 133" – 400"，F35、FL40、F70、F90 和 G100 的标准是 200" – 600"
可掷距离	1.6-5 米
机械放大	N/A
自动化聚焦	是
净重	净重：6.6 千克 毛重：9.7 千克

生成于：03 Nov 2023

技术规格随时变化，不会事先通知。请访问www.barco.com.cn，获取更新信息。