

FLDX 镜头 0.38: 1 UST 90°



技术规格**FLDX 镜头 0.38: 1 UST 90°****一般规格**

镜片类型	FLDX 0.38 : 1 UST 90°
工作F/#	2.4
变焦倍率	1
平台	F35、FL40、F70、F80*、F90 和 G100** *与 F80 一起使用：镜头需要镜头适配器 (R98014421) **与 G100 一起使用：镜头需要镜头适配器 (R9802360) 和镜头支撑系统 (R9802365)
投射比例	DMD 芯片 WUXGA (F35、FL40、F70、F90 和 G100) : 0.38 : 1 WQXGA (F35、FL40、F70 和 F90) : 0.41 : 1 WQXGA + (F80) : 0.54 : 1 图像尺寸公差 +/-2%
焦距	8.2 毫米
对焦范围	F80 的标准是 133" - 400"，F35、FL40、F70、F90 和 G100 的标准是 200" - 600"
可掷距离	1.6-5 米
机械放大	N/A
机动化聚焦	是
净重	净重：6.6 千克 毛重：9.7 千克

生成于：04 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。