

OV-701

XGA解像度70インチ シングルランプ DLPビデオウォールシステム



技術仕様

OV-701

一般仕様	
解像度	XGA
DMDチップ	1024x768ピクセル 0,7インチ ±12°ディルト DDR MTFB:650.000時間 寿命：100.000時間
使用マイクロミラー数	80万
ピクセル形状	正方形
アスペクト比	4:3
ランプ	100W: 10,000 時間
電源	100 -240 VAC, 60 -50Hz
電力	190 W
熱損失	650 BTU/h
輝度	550
コントラスト	1300:1
輝度均一性	85% (ANSI Points)
減光	光学ディミング、ダイナミックフィードバック 輝度ロック：50-100%光学ディミング範囲（カラーシフトなし、コントラストカラーデプス損失なし）
カラー	EBUカラートライアングル 白ポイント：6500K(他の色温度でも可能)
入力	標準：DVD-D入出力デュアルXGAサポート付 オプション（シングルXGAモード、SDI入力要求時）：OverViewDマルチ入力モジュール：DVI-D,DVI-I,マルチシンクRGB入 力（VGAからUXGAまで）、ビデオ入力（PAL,NTSC,SECAM）
ゲンロック	48 Hz -62 Hz
寸法ストラクチャ	■ 幅：1,400mm ■ 高さ：1.050mm ■ フットプリント：763mm ■ 対角：70インチ ■ 奥行き：898mm ■ ソケット高：875-1000-1200mm ■ ソケット高（ミニ）：640m
重量	62kg

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

