

ClickShare CSC-1

Sistema de apresentação wireless completo para salas de reuniões e salas de diretoria de alto nível



- Conexão à tela central sem fio
- Até 4 usuários na tela
- Compartilhar do laptop, tablet ou smartphone
- Gerenciamento central
- Fornecido com 4 botões

ClickShare é o sistema de colaboração e apresentação sem fio da Barco, que permite que qualquer participante da reunião compartilhe conteúdo na tela central da sala de reuniões.

Uma experiência de usuário inigualável

Apenas clicando em um botão, o conteúdo do seu laptop, tablet ou smartphone é exibido na tela grande. O resultado é que todos os participantes acabam envolvidos de forma mais intensa no processo de tomada de decisões. Combinando extrema simplicidade com uma experiência do usuário sem igual, todos os que usam o ClickShare ficam imediatamente encantados. A facilidade de uso e estabilidade do sistema também limita drasticamente a quantidade de intervenções do departamento de TI necessárias.

Mais pixels, mais conteúdo

Se você estiver controlando dois projetores, duas telas ou tela Double HD, a Base Unit CSC-1 repleta de recursos é a escolha certa. A unidade é totalmente compatível com os ClickShare Buttons e os aplicativos para dispositivos móveis, e foi otimizada para uso em salas de reuniões de alto desempenho e salas de diretoria.

Experiência de colaboração otimizada

Possibilitando a exibição do conteúdos de até 4 usuários simultaneamente, a Base Unit CSC-1 oferece a experiência completa de colaboração ClickShare. 64 Buttons podem ser conectados via wireless à Base Unit, todos prontos para o compartilhamento. Além disso, vídeo e áudio perfeitamente sincronizados garantem que os vídeos sejam desfrutados da melhor maneira possível. E o conteúdo dinâmico de dispositivos iPad, iPhone e Samsung Galaxy pode ser exibido diretamente na tela usando-se aplicativos especializados. Para outros dispositivos Android, você está restrito à exibição de conteúdo estático.

Como funciona

Uma configuração padrão do ClickShare consiste em quatro dispositivos USB (os "ClickShare Buttons"), um cesto de armazenamento para guardar ordenadamente os Buttons quando não estão sendo usado (a "ClickShare Tray") e uma Base Unit. A Base Unit tem uma conexão fixa com o sistema de visualização da sala de reunião e cuida de todo o processamento. Os usuários que quiserem exibir suas apresentações em telas em salas de reuniões só precisam apenas estabelecer a conexão por meio de Button no PC ou MAC. Eles devem iniciar o aplicativo e clicar no ClickShare Button. Imediatamente, o desktop é transmitido para o sistema de visualização grande sem precisar de cabos ou fios. Além disso, o ClickShare não altera a resolução do seu laptop, e automaticamente exibe o conteúdo de sua tela de maneira ideal.

Confiança e colaboração

ClickShare funciona de verdade. Isso parece óbvio, mas considerando todo o tempo que perdemos tentando conectar o laptop à tela de exibição da sala de reunião, isso significa um grande alívio para os apresentadores. O resultado é um aumento na sua confiança, resultando em apresentações melhores. ClickShare também permite que os outros integrantes da reunião participem de forma ativa nela. Quando um dos ClickShare Buttons é ativado no laptop, também é possível exibir o conteúdo na tela. Até quatro participantes podem interagir simultaneamente na mesma tela.

Conjunto ClickShare

O conjunto ClickShare é composto por uma Tray, quatro Buttons e uma Base Unit. Os outros itens são vendidos separadamente.

A experiência ClickShare completa

A Base Unit CSC conta com a capacidade de exibir em 2 telas simultaneamente, exibir 4 fontes diferentes na tela, bem como oferece áudio e vídeo sincronizados. Em conjunto com inovações adicionais, a Base Unit proporciona aos usuários a experiência ClickShare premium.

Recursos gerais do ClickShare

Botão

Vídeo e áudio

Sem instalação

Móvel

Fidelidade wireless

Recursos específicos do CSC

Um conjunto é composto pela Base Unit CSC, uma ClickShare Tray e 4 ClickShare Buttons

Um conjunto é composto pela Base Unit CSC, uma ClickShare Tray e 4 ClickShare Buttons

Um conjunto é composto pela Base Unit CSC, uma ClickShare Tray e 4 ClickShare Buttons

Resolução de saída de até 3840 x 2160 pixels

Resolução de saída de até 3840 x 2160 pixels

Resolução de saída de até 3840 x 2160 pixels

4 usuários compartilhando na tela

4 usuários compartilhando na tela

4 usuários compartilhando na tela

Conecte simultaneamente até 64 ClickShare Buttons na Base Unit CSC

Conecte simultaneamente até 64 ClickShare Buttons na Base Unit CSC

Conecte simultaneamente até 64 ClickShare Buttons na Base Unit CSC

Conecte simultaneamente até 64 ClickShare Buttons na Base Unit CSC

Áudio e vídeo perfeitamente sincronizados

Áudio e vídeo perfeitamente sincronizados

Áudio e vídeo perfeitamente sincronizados

Áudio e vídeo perfeitamente sincronizados

Suporte para tela dupla

Suporte para tela dupla

Suporte para tela dupla

Suporte para tela dupla

Exiba o conteúdo dinâmico de dispositivos iPad, iPhone e Samsung Galaxy

Exiba o conteúdo dinâmico de dispositivos iPad, iPhone e Samsung Galaxy

Exiba o conteúdo dinâmico de dispositivos iPad, iPhone e Samsung Galaxy

Exiba o conteúdo dinâmico de dispositivos iPad, iPhone e Samsung Galaxy

Especificações técnicas

CLICKSHARE CSC-1

Especificações gerais	
Compatível com AirPlay	Espelhamento iOS (AirPlay) a partir do iOS 9.0 até o iOS 1A.3 / Mac OS 10.13 El Capitan ou superior
Suporte para Google Cast	Google Cast não suportado
Sistema operacional	Windows 7/8/8.1/10 32 e 64 bit macOS 10.10/10.11/10.13 (Sierra) Android v5 & v6 & v7 (aplicativo do ClickShare) iOS 11.3 e 10 (aplicativo do ClickShare)
Saídas de Vídeo	DisplayPort, DVI-I de link único VGA (via conversor incluso, resoluções mais altas somente com bloqueio reduzido) No modo "tela dupla", a conexão pode ocorrer por meio de DVI e DisplayPort ou por meio de VGA e DisplayPort.
Taxa de quadro	Até 30 fps (do software versão V1.03.00.0001 em diante)
Resolução de saída	UHD (3840 x 2160) disponível do software ClickShare Base Unit CSC v01.09.00.22 e superior
Nível de Ruído	Máx. 28dBA
Número de fontes simultâneas na tela	4
Número de conexões simultâneas	64
Áudio	Áudio analógico a partir do software ClickShare Base Unit CSC v01.02.00.09 em diante Áudio digital (incorporado no sinal DP) a partir do software ClickShare Base Unit CSC v01.05.00.32 em diante
Compatibilidade com iPad, iPhone e Android	Disponível via aplicativo ClickShare para conteúdo estático. Para dispositivos usando iOS9, o espelhamento completo é possível a partir do firmware da Base Unit CSC do ClickShare v01.09.00.22 em diante
Área de trabalho estendida	Disponível (dependendo do driver da sua placa gráfica)
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK
Criptografia	AES CCMP
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n
Taxa de dados sem fio	Até 300 Mbps
Alcance	Máx. 30m (100 ft) entre ClickShare Button e ClickShare Base Unit
Faixa de frequência	2,4 Ghz e 5 Ghz (canais DFS não compatíveis)
Conexões	1x Ethernet LAN 4 portas USB na frente e 1 porta USB traseira Linha de saída analógica no soquete mini jack (3,5 mm) Entrada de linha analógica no soquete mini jack (3,5 mm)
Faixa de temperatura	Condições operacionais: +5°C até +40°C (+41°F até +104°F) Condições de armazenamento: -20°C até +60°C (-4°F até +140°F)
Umidade	Condições de armazenamento: 0 a 90% umidade relativa, sem condensação Condições de operação: 0 a 85% umidade relativa, sem condensação
Altitude	Máx. 3.000m (9.842 ft)
Vida Útil	MTBF = 40.000h (90% do nível de confiança) MTBF = 100.000h (60% do nível de confiança) Condições de MTBF: ■ Ambiental: GB (Ground Benign) ■ Temperatura: 25°C ■ Método: MIL-HDBK-217F Notice 2
Garantia	3 anos como padrão Pode ser estendida para 5 anos
Requisitos do sistema	Requisitos mínimos do PC: •CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 – 2 * 1.600 Mhz (ou equivalente: AMD Athlon 64 X2 3800+ -2 * 2.000 Mhz) •Memória: 1.024 MB RAM •OS: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 suportado, mas requer mais RAM) Requisitos recomendados para o computador: •CPU: Intel Core 2 Duo E4600 – 2 * 2.400 Mhz (ou equivalente: AMD Athlon 64 X2 4800+ -2 * 2.500 Mhz) •Memória: 2.048 MB RAM •OS: Windows XP Pro/Home, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 - MAC •CPU: Intel Core 2 Duo •Memória: 2.048 MB RAM •OS: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8
Dimensões da unidade base ClickShare	
Peso	2,6 kg/5,75 lb
Dimensões (AxLxP)	181mm (incl. antenas) x 260mm x 276mm (Min.) / 7,125" (incl. antenas) x 10,236" x 10,9" (Min.)
Consumo de energia	Desligamento: 2,5 W Operação (típica): 20 W Máximo: 35W

Gerada em: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

