


Eonis 22" (MDRC-2122 WP)

display clinico da 22" sanitizzabile per il controllo delle infezioni



- Display da 22" per l'analisi di immagini cliniche
- Con sensore anteriore per immagini fedeli
- Con strumenti di gestione QA remota
- Completamente ermetico, completamente lavabile

Eonis® 22" è un display realizzato pensando agli specialisti del settore sanitario. Combina una qualità delle immagini costante e il design attraente e versatile con la garanzia di qualità in rete. La versione bianca dispone di un pannello in vetro anteriore ed è completamente sigillato, il che lo rende eccezionalmente pulibile anche con detergenti con alcol a 70%.

Design completamente pulibile

Eonis di Barco dispone di vetro temprato e cavi protetti che lo rendono sicuro all'uso in ambiente clinico. In luoghi dove il controllo delle infezioni costituisce un elemento importante, la versione bianca è la scelta migliore. Il display ha un pannello anteriore in vetro protettivo ed è considerato di tipo IP-32 il che lo rende eccezionalmente pulibile per evitare contaminazioni. Le diverse opzioni e connessioni di montaggio si aggiungono ulteriormente al design intelligente tipico del display Eonis.

Qualità costante delle immagini

Il display Eonis di Barco dispone di un eccezionale sensore di costanza anteriore per l'allineamento automatico della qualità delle immagini ogni qual volta si accende il display. La coerenza delle immagini facilita la collaborazione tra gli specialisti, che possono discutere delle immagini con i colleghi in più sedi, con l'assoluta fiducia di tutti quelli che vedono immagini identiche.

Assicurazione di qualità centralizzata

Eonis viene fornito insieme al software MediCal QAWeb basato su cloud di Barco, al servizio online di Barco per la calibrazione automatica, alla Garanzia di qualità e alla gestione delle risorse. Lodato negli ospedali di tutto il mondo, MediCal QAWeb consente agli amministratori IT e PACS del settore sanitario di gestire a livello centrale e in remoto la qualità delle immagini nell'organizzazione sanitaria, con un solo clic del pulsante. Questo li aiuta a risparmiare tempo prezioso.

- Il sensore di costanza anteriore allinea automaticamente la qualità delle immagini
- Il pannello IPS assicura un ampio angolo di visuale
- La suite MediCal QAWeb per l'assicurazione di qualità in rete, la calibrazione e la gestione delle risorse si aggiunge all'eccellente e costante qualità delle immagini
- Pulibilità eccezionale con detergenti a base di alcol a 70% (versione bianca)
- Vetro anteriore temprato antigraffio
- Cavi protetti
- Certificazioni di grado medico
- Il socket per chiusura Kensington lo rende sicuro per essere utilizzato in ambienti clinici
- Supporto VESA flessibile per un facile montaggio con braccio, a parete o su carrello
- Conessioni superiori per essere sicure e facili
- Gli ingressi multipli (HDMI, USB, etc.) assicurano un'implementazione flessibile del display.

Specifiche tecniche

EONIS 22" (MDRC-2122 WP)

Specifiche generali	
Tecnologia schermo	IPS LCD TFT a colori
Dimensioni schermo attivo (diagonale)	21,5" (542 mm)(diagonale)
	18,71" x 10,52" (475,2 mm x 267,3 mm)(HxV)
Retroilluminazione	LED
Proporzioni	16:9
Risoluzione	2 MP (1920 x 1080)
Passo pixel	0,2475
Imaging colore	Si
Imaging grigio	Si
Supporto colore	10 bit, 16,7 milioni di colori
Angolo di visuale	178° (IPS)
ALC (Ambient Light Compensation)	Si, valon preimpostati in OSD
Sensore anteriore	Si
Luminanza massima	250 cd/m² nominali
Luminanza calibrata DICOM	180 cd/m²
Rapporto di contrasto	1000:1 tipico
Tempo di risposta (Tr + Tf)	14 ms
Colore alloggiamento	Bianco + Argento
Segnali ingresso video	VGA, DisplayPort, HDMI
Porte USB	1 upstream, 2 downstream
USB standard	2.0
Requisiti alimentazione (nominale)	100-240 V
Consumo alimentazione (nominale)	40 W (
Modalità risparmio energetico	Si
Gestione alimentazione	DPMS
Orologio punto	165 MHz
Lingue OSD	English, French, German, Spanish, Italian, Dutch, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Korean
Dimensioni con piedistallo (L x A x P)	507 x 377-457 x 166 mm
Dimensioni senza piedistallo (L x A x P)	507 x 306 x 57 mm
Dimensioni imballato (L x A x P)	610 x 505 x 230 mm
Peso netto con piedistallo	6,7 kg
Peso netto senza piedistallo	4,3 kg
Peso netto imballato con piedistallo	10,1 kg
Intervallo regolazione altezza	80 mm
Inclinazione	0° / +20°
Rotazione	-30°/+30°
Perno	N/A
Standard montaggio	VESA (75 mm)
Protezione schermo	Vetro antiriflesso di protezione
Grado IP	IP32
Certificazioni	CE (MDD 93/42/CEE prodotto classe I), CE-2004/108/CE, 2014/30/EU (la Direttiva 2004/108/CE è abrogata a far data dal 20 aprile 2016), IEC 60950-1:2005 + A1:2009 (2A EDIZIONE), IEC 60601-1:2ND ED:1988 + A1:1991 + A2:1995, UL 60601-1 1A EDIZIONE, CAN/CSA-C22.2 N. 6011-M90:2005, IEC 60601-1:2005 + A1:2012, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + C1:2009 + A1:2012, CAN/CSAC22.2 N. 60601-1-08:2008, DEMKO -EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, EN 60601-1:2006+A11:2011, CCC -GB9254-2008 + GB4943-2001 + GB17625.1-2003, KC, VCCI, FCC classe B, ICES-001 Livello B, dispositivo FDA Classe I, RoHS
Accessori forniti	Manuale Utente Fascetta cavi Panno di pulizia Cavi video (1 x HDMI, 1 x DisplayPort) Cavi principali (UK, Europa (CEBEC/KEMA) o USA (UL/CSA; adattatore NEMA 5-15P) o Cinese (CCC) Cavo USB 2.0 Alimentazione esterna (modello: BridgePower Corp. BPM060S12F15; Ingresso: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,5 A; Uscita: +12 V CC, 5,0 A)
Software QA	QAWeb Enterprise e QAWeb Private Practice
Garanzia	3 anni
Intervallo temperature in funzionamento	+10 °C / +40 °C
Temperatura a magazzino	-20 °C / +60 °C
Umidità in funzionamento	30% -75% (senza condensa)
Umidità a magazzino	5% -85% (senza condensa)
Altitudine di funzionamento	2.000 m
Altitudine di conservazione	7.500 m
Pressione di funzionamento	70 kPa -106 kPa
Pressione di conservazione	50 kPa -106 kPa

Generato il: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.

