

ClickShare CX-30

Conferência sem fio dinâmica para salas de reunião e salas de conferência de porte pequeno ou médio.



- **Recursos interativos:** touchback, anotação e quadro-negro
- **Maior colaboração com 2 fontes na tela**
- **Realize videoconferências no seu notebook com Button ou App**
- **100% seguro, criptografado e gerenciado em nuvem**

ClickShare CX-30 permite conferências sem fio em espaços de reunião de médio porte. Ao entrar na sala de reuniões, o ClickShare o conecta automaticamente aos dispositivos da sala, como câmeras, microfones, alto-falantes, barras de som e monitores.

Inicie uma reunião em seu notebook em segundos, usando a plataforma de videoconferência de sua preferência. Facilite as reuniões híbridas, com apenas um clique no ClickShare Button ou no ClickShare App, tanto para funcionários quanto para convidados.

Especificações técnicas

CLICKSHARE CX-30

Dimensões da unidade base ClickShare

Dimensões (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Fonte de alimentação	Plugue de 110/220 V CA padrão ou USB-C
Consumo de energia	Operacional: 5-10W, 24W Máx.
Peso	900 gr

Especificações gerais

Sistema operacional	Windows 10 e macOS 11 (BigSur) e superiores. Android v11 ou superior (Aplicativo ClickShare) iOS 14 ou superior (Aplicativo ClickShare)
Requisitos do sistema	Tendo em vista uma experiência tranquila no Microsoft Teams ou no Zoom. Mínimo: processador Intel i3 dual-core / 8GB RAM / OS: Windows 10 última versão ou Mojave última versão Recomendado: processador Intel i5 4-core / 8GB RAM / OS: Windows 10 última versão ou Mac OS última versão
Saídas de Vídeo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b ou USB-C DisplayPort 1.2
Saída de áudio	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
Buttons do ClickShare	2
ClickShare App	Desktop e móvel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast

Número máximo de conexões simultâneas (com botões e/ou 32 aplicativo)

Nível de Ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30 m (100 pés) entre o ClickShare Button e o ClickShare Base Unit Banda de frequência 2,4 GHz e 5 GHz (DFS)
Faixa de frequência	2.4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletivo de países)
Conexões	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Tipo-C 3.0 (front); 1x USB Tipo A 3.0 (front)
Faixa de temperatura	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: com umidade relativa de 0 a 90%, sem condensação Operação: umidade relativa de 0 a 85%, sem condensação
Sistema antifurto	Trava de Kensington
Certificações	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Sim
Conferência sem fio	por meio do App ou do Button
Vista local	Sim
Conexão de rede	LAN e WiFi*
Management and reporting	Sim
Garantia	1 ano padrão. 5 anos de cobertura via SmartCare

Gerada em: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.