

长焦距远摄变焦EN26



对焦范围: 5.0 - 25.0 m

- SX+ 4.30-6.89:1
- 1080 / WUXGA 3.90-6.24:1

技术规格**长焦远摄变焦EN26****一般规格**

工作F/#	F 2.6-3.4 音圈控制的可变光圈F 2.6-7.0
变焦倍率	1.6 电动变焦和对焦
焦距	82.55-132.0 毫米
对焦范围	标准: 5-25 m
自定义对焦范围	可扩展对焦范围, 请向销售了解详细信息
净重	3.6 kg
投射比例	DMD芯片 <ul style="list-style-type: none">■ SXGA+ 4.3-6.89 :1■ 1080p/Wuxga 3.9-6.24 :1 图像尺寸公差 +/-5%

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。