

DP-1500

2K Digital Cinema-Projektor für Screenbreiten von bis zu 15 m (49 ft)



Technische Daten

DP-1500

Allgemeine technische Daten

DMD™-Chip	3 x 0.98" DC2K dark metal devices
Panel-Auflösung	2048 x 1080
Gehäuse	Hermetically sealed DMD™ and optical assembly
Bildbreite	Screen width (screen gain 1.5) @ 14ftL * : 15m -50ft Screen width (screen gain 1.3) @ 14ftL * : 14m -45ft (*) = +/-10 variation possible between units
Montage	universal pedestal (optional)
Umgebungstemperatur	max. 35°C / 95°F
Lampe	1.5kW -3kW Xenon lamp size Lamp power: 1.5kW -3kW
Kontrast	2000:1
Digitale Video-Eingänge	2 x SMPTE 292M inputs 2 x DVI input both selectable as single or as dual link
Primärobjektive	Prime lens (1.2 - 1.8) 0.98" DC2K Prime lens (1.4 -2.05) 0.98" DC2K Prime lens (1.6 -2.5) 0.98" DC2K Prime lens (1.95 - 3.2) 0.98" DC2K Prime lens (2.4 - 3.9) 0.98" DC2K
Projekordiagnose	via PC touch panel via Communicator control software via SNMP agent
Stromversorgungsanforderungen	220V 14.000 BTU / hr (with 3kW lamp)
Abmessungen	Projector: 505(H) x 689(W) x 1018(D) mm 19.9(H) x 27.1(W) x 40.0(D) inch NB.: min. 5 cm of air inlet spacing required at the bottom of projector
Gewicht	projector: 90kg (199lbs)
Optionen	CLO-constant light output ACS-2048 SNMP agent motorized/memorized lens focus, zoom & shift automatic XYZ lamp alignment
Bestell-Information	R9004443

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.