

CRWQ-72B

7.000 Lumen, WQXGA, 1-Chip-DLP-Projektor



- Gestochen scharfe Bilder mit brillanten Farben
- Große Objektivverschiebungsmöglichkeiten für flexible Installation
- Kompakte Bauweise
- Zuverlässigkeit rund um die Uhr

*Nur bei ausgewählten Großhändlern verfügbar

Darüber hinaus ersetzt der CRWQ-72B komplexe Konfigurationen mit mehreren Displays durch ein hochauflösendes Display in Ihrem Tagungsraum, Kooperationsraum oder Visualisierungsraum.

Kontrastreiche Bilder

Der CRWQ-72B Projektor kombiniert eine einzigartige WQXGA-Auflösung (2.560 x 1.600) – viel höher als bei jedem anderen 1-Chip-DLP-Projektor – mit einer Lichtausgabe von 7.000 Lumen. Mit dem Projektor können mehr Daten gleichzeitig angezeigt werden, was sich nachweislich positiv auf die Arbeitseffizienz auswirkt, weil mit mehr Pixeln mehr Informationen angezeigt werden können.* Dank der stabilen und kontrastreichen Bilder und der geringen Geräuschkentwicklung wird Ihr Konferenzraum im Nu zu einem Raum für effiziente Kooperation.

Flexible Installation

Der CRWQ-72B ist nicht nur der Projektor mit der kleinsten Installationsfläche, sondern auch der leichteste Projektor im 6.500-bis 10.000-Lumen-Segment. Dank der Auswahl an hochwertigen Objektiven, die vollständig aus Glas gefertigt sind, bietet er ultimative Installationsflexibilität.

Langlebig

Der CRWQ-72B bietet ein filterfreies Design und zuverlässige DLP®-Technologie für unvergleichliche Bildgenauigkeit und geringe Gesamtbetriebskosten. Neben seiner Konstruktion, die auf uneingeschränkten Einsatz ausgelegt ist, wird er zudem mit einer Garantie von drei Jahren geliefert – Sorgenfreiheit inklusive.

Technische Daten**CRWQ-72B****Allgemeine technische Daten**

Projektortyp	1-Chip-DLP-Projektor
Technologie	LVDC DMD™ mit DarkChip3™
Auflösung	2.560 x 1.600 (WQXGA)
Helligkeit	7.000 ANSI-Lumen
Kontrast	6.500:1
Helligkeitsgleichförmigkeit	>90 %
Bildseitenverhältnis	16:10
Objektivtyp	Ausschließlich Glaslinsen
Optiken	Weitwinkelobjektiv EN42 (0.8:1), Ultra-Weitwinkelzoomobjektiv EN46 (0.8-1.21:1), Weitwinkelobjektiv EN43 (1.2-1.7:1), Standardzoomobjektiv EN41 (1.7-2.5:1), Zoomobjektiv mit langer Projektion EN44 (2.50-4.60 :1), festes Ultra-Weitwinkelobjektiv EN47 (0.65 : 1)
Linienverstellung	Vertikal: -144 % bis +144 %; Horizontal: -70 % bis +70 % (bei Zoomobjektiven)
Farbkorrektur	RealColor™
Leuchtmittel	2 x 300W UHP VIDI
Lebensdauer der Lampe	Bis zu 2.000 Stunden (volle Leistung) bzw. 2.500 Stunden (Energiesparmodus)
Lampengehäuse, Schnellaustausch	Ja
Lampengarantie	500 Stunden oder 90 Tage
Gekapseltes optisches System	Ja
Ausrichtung	Tisch / Decke
Eingänge	2 x DVI-I; 2 x HDMI 1.3a; 2 x VGA; Videoeingänge; 1 x Component-Video; 1 x S-Video
Eingangsaufösungen	Eingangsaufösung bis zu 2.560 x 1.600 Pixel bei allen Modellen Ausgangsaufösung je nach nativer Auflösung: HDTV (1080p, 1080i, 720p); EDTV (576p, 480p); SDTV (576i, 480i); NTSC, PAL, SECAM; Progressive Scan
Softwarewerkzeuge	Projector Toolset, ProNet
Bedienung	1 x RJ-45 TCP/IP; 1 x D-SUB (RS232, 9-polig); 2 x programmierbarer 12-V-Trigger (3,5 mm Minijack); 1 x Minijack (3,5 mm) für drahtgestützte Fernbedienung; 2 x USB
Netzwerk-Verbindung	10/100-Base-T, RJ-45-Anschluss
Stromversorgungsanforderungen	100-240 V / 50-60 Hz
Stromverbrauch	912 W
Geräuschpegel	34 dB
Betriebstemperatur	10° bis 40°C / 50° bis 104°F
Betriebsfeuchtigkeit	20-80 % RL
Thermischer Verlust BTU	max. 3.109 BTU/h
Abmessungen (BxTxH)	510 x 376 x 233 mm / 20,08 x 14,80 x 9,17 Zoll
Gewicht	12,7 kg (28,0 lbs)
Standardzubehör	Netzkabel, drahtlose Fernbedienung
Zertifizierungen	Konform mit FCC, Kapitel 15 Klasse A und CCC, cCSAus, cUL, UL und CE
Gewährleistung	Dreijahresgarantie auf Teile und Arbeit Auf 5 erweiterbar.

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.