

DB-220

あらゆる屋外環境における、最高のビジュアル性能、20mm、7,600 NIT、6,705.60 cm²



技術仕様		DB-220
一般仕様		
ピクセルピッチ	20 mm	
解像度	160 x 336	
キャリブレーションされた明るさ	7,200 NIT ディスプレイに対して垂直に測定	
LED構成	1R、1G、1B	
LED密度	7,500 / m ²	
水平視野角	140° (+/-70°)	
垂直視野角	55° (+15°/-40°)	
業務用サイズ	11' x 22'	
寸法 (物理上)	11'2" x 22'7" 3.4 m x 6.9 m	
寸法 (ビジュアル)	10'5" x 22'1" 3.2 m x 6.7 m	
コントラスト比	4,000:1	
輝度半減値	100,000 時間	
消費電力	8,600 W (最大)	
重量	3,175 ポンド 1,440 kg (クランプは除く)	
プロセッシング	各色 16 ビット	
カラー	281 兆	
電力 (1Ph / 240V)	36A	
電力 (1Ph / 208V)	24 A	
動作温度	-31 から 122°F	
サービス性	フロント・アクセス	

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。