


Lente G (0,75-0,95 : 1)



Especificações técnicas**LENTE G (0,75-0,95 : 1)**

Especificações gerais	
Tipo de lente	LENTE G (0,75 -0,95:1)
Razão de alcance	0,75 -0,95 : 1
F/nº em funcionamento	2,30 (largo) -2,53 (tele)
Taxa de zoom	1,26x
Comprimento de foco	11,11-14,06 mm
Faixa de Foco	50" – 300" (Desempenho óptico máximo)
Distância de alcance	0,79 -6,21 m
Peso	0.69 kg
Zoom Motorizado	Sim
Foco Motorizado	Sim

Gerada em: 15 Mar 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.