

FLDX 1.7- 2.5: 1 (EN61)

WUXGA 1.58-2.33:1 WQXGA/4K 1.70-2.50:1 F80: 2,38 - 3,51: 1 (WQXGA/4K UHD) (O F80 requer adaptador de lente R9801442)



Focus range: 1,5 - 15,0 m Relação de projeção

- WUXGA 1.58-2.33:1
- WQXGA/4K 1.70-2.50:1
- F80: 2.25-3.30:1 (WQXGA/4K UHD) (F80 requer adaptador de lente R9801442)
- 4K nativo 1,48-2,18 (F400 HR requer o uso de adaptadores de lente F400 individuais)

Especificações técnicas**FLDX 1.7- 2.5: 1 (EN61)****Especificações gerais**

Plataformas	Para projetores das séries F35, FL40, F70, F80* e F90 *requer adaptador de lente R9801442. Razão de alcance específica do F80: 2,38 -3,51: 1 (WQXGA/4K UHD)
F/nº em funcionamento	F 2.1-2.5 Íris motorizada F# 2,1-6,5 com memória
Taxa de zoom	1,47 Zoom e foco motorizados com memória
Comprimento de foco	33,7-49,54 mm
Faixa de Foco	Padrão: 1,5m – 15m
Peso	2,6 kg
Peso de expedição	3,1 kg
Razão de alcance	Chip DMD WUXGA 1.58-2.33 :1 WQXGA 1.70-2.50 :1 Tolerância ao tamanho da imagem +/-2%

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

www.barco.com

BARCO