

Versa® TUBE v2

Tubo LED lineal



Especificaciones del producto**VERSA® TUBE V2****Especificaciones generales**

resolución	36 pixeles/metro
colores	Más de mil millones (30 bits)
Salida de luz	2.000 nits (cd/m2)
Objetivo	Difuso
Control	UNIDAD Versa D3 o UNIDAD Versa C1
potencia	100-240 V CA 50/60 Hz
consumo de potencia	56 W/metro
dimensiones	Longitud: 0,5 m (19,68 pulg.) o 1,0 m (39,37 pulg.) Anchura: 50,0 mm (1,97 pulg.) Altura: 92,1 mm (3,62 pulg.)
peso	2,4 kg/m (5,20 lbs.)

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.