


Ushio 4000W DXL-40BAF/L



要了解更多信息，请联系巴可公司。

技术规格**USHIO 4000W DXL-40BAF/L****一般规格**

供应商	Ushio灯泡
供应商订单号	有待确认
保修小时数	1400

生成于: 22 Jan 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。