


XLM HD30

<P>Proyector DLP de tres chips, 2K, 30.000 lúmenes</P>



Barco's XLM HD30 is the brightest projector in the world that is natively equipped with picture-in-picture technology. It is the ultimate choice for dynamic presentations in very bright areas, such as large halls, conference theaters, auditoriums, and houses of worship.

Powerful projection for the largest venues

The XLM HD30's 30,000 lumens light output is strong enough to conquer any ambient light condition, and project images in deep, saturated colors on a large screen. Through its superior video processing and picture-in-picture capabilities, you can make your presentations interactive and energizing without the need for extra peripherals. In addition, it is amazingly quick to set up.

Extensive durability

Barco's XLM HD30 projector features a sealed optical engine that prevents dust, smoke or other environmental contamination from affecting its image quality. Additionally, thanks to its liquid cooling, noise levels are cut to a minimum which benefits the XLM's reliability, guaranteeing a long system lifetime and ensuring that your investment will pay off.

- Motor DMD completamente sellado
- Varias ventanas de imágenes
- Latencia de imagen mínima
- Fácil de utilizar
- Ajuste motorizado de la inclinación

- Combinación de bordes de alta calidad
- Conjunto de herramientas del proyector
- Sistema de convergencia ajustable
- Refrigeración mediante líquido
- Puntos de montaje integrados
- Flexibilidad gracias a su modularidad
- Entradas modulares
- Redundancia de potencia de la lámpara
- Módulo de carcasa de lámpara
- Soporte de objetivos para de instalación instantánea
- Caja de transporte opcional disponible

Especificaciones del producto

XLM HD30

Especificaciones generales

Tipo de proyector	Proyector digital DLP de tres chips de alta definición
tecnología	1.2" DMD™ x3
resolución	2048 x 1080
brillo	32.000 lúmenes centrales 30.000 lúmenes ANSI
relación de contraste	2.000:1 hasta 2.800:1 (modo de alto contraste)
brillo uniforme	80%
Relación de aspecto	16:9
ScenergiX	Mezcla de borde horizontal y vertical
Tipo de lente	XLD
lentes	XLD 1:1 1.45-1.8:1 1.8-2.4:1 2.2-3.0:1 2.8-5.5:1 5.5-8.5:1
Cambio de objetivo de la lente	Vertical: 110% a -75% Horizontal: -50% a +50% (en objetivos zoom)
Corrección del color	P7
Lámparas	6,3 kW xenón
Vida útil de la lámpara	1.000 horas
Transporte con lámpara	No
Carcasa de lámpara, recambio rápido	Sí
Recambio de lámpara del cliente	Sí
Garantía de la lámpara (recambio en campo/recambio de fábrica)	90 días, 500 horas / 750 horas proporcionales
núcleo DLP? estanco	Estándar
Obturador óptico	Estándar
Imagen dentro de la imagen	Cuatro fuentes de forma simultánea
Orientación	mesa -techo -lado (retrato) -vertical
DMX 512	Opcional
WARP	Corrección trapezoidal H
Servidor web integrado	N/D
CLO (emisión constante de luz)	Estándar
Listo para 3D (opcional)	Infitec pasivo
entradas	DVI; 2x HDS DI/SDI; RGB-HV VGA
entradas opcionales	Video/Svideo; RGB-HV VGA; HDS DI/SDI; DVI; YUV / RGB (video)
Resoluciones de entrada	Desde NTSC hasta 2048 x 1080
Reloj de píxeles máx.	165 MHz
Herramientas de software	Projector Toolset
Control	Con cableado XLR + IR, RS232
conexión de red	10/100 base-T, conexión RJ-45
Requisitos de alimentación	220-240 V o 380-400 V / 50-60 Hz
Consumo máx.	8.000 W
Nivel de ruido (típico a 25 °C/77 °F)	67 dB (A)
Temperatura ambiente de funcionamiento	0-40 °C / 32°-104 °F
Humedad operativa	0-80% (sin condensación)
Disipación de BTU	27.297 BTU/h máx.
dimensiones (ancho x largo x alto)	810 x 1563 x 631mm 31,88 x 61,53 x 63,09 cm
peso	180 kg (396,83 lbs.)
Dimensiones de embalaje	(L x An x Al) 1.750 x 1.000 x 1.050 mm 68,89 x 39,36 x 104,98 cm
Peso del envío desde fábrica	200 kg (440,92 lbs.)
Accesorios estándar	Cable de corriente, control remoto resistente inalámbrico/con cableado XLR
Certificaciones	Cumple UL1950 y EN60950, y con las reglas y regulaciones de FCC, parte 15 Clase A y CE EN55022 Clase A, RoHS
Garantía	2 años

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

