

Acsar 2

성능이 향상되고 작동이 더욱 간편해진 스케일러 및 라우터는 D-Cine PREMIERE DP100 디지털 프로젝터의 DVI 디지털 입력단자로 수신되는 신호를 변환하도록 설계되었습니다.



기술 사양

ACSAR 2

일반 사양

비디오 입력	모듈: 핫 플러그 가능 슬롯: 4개, 전면 패널 삽입, 클릭 앤 플레이 -SDI -HD SDI -아날로그 콤포지트 비디오 및 -디지털 인코더가 탑재된 S-video(완전 표준 PAL NTSC Secam) -DVI -RGsB / YUV 비디오
내부 처리	16비트
출력	2048 x 1080 @ 24/50/60Hz 출력 아날로그 RGB 미러보기 2048 x 1080 @ 60Hz(OSD)
통신 인터페이스 연결	내부
PIP(Picture-in-picture)	4개의 PIP(Picture in Picture) 창 기능(다양한 입력 유형/크기)
전원	프로젝터 전력
크기	19" 랙(w) x 1u(h) x 500mm(d), 입력 모듈 포함
표준 액세서리	Barco RC5 리모콘(제공)
무게	9.94kg/21.9lbs(모두 탑재 시)

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.