

# MXRT-6700

Scheda video ad alte prestazioni da 8 GB



- Prestazioni ottimali
- Longevità affidabile
- Supporto al flusso di lavoro garantito

## La soluzione definitiva per l'imaging diagnostico tradizionale

La scheda grafica MXRT-6700 di Barco ad alte prestazioni è una soluzione versatile con la potenza e le funzionalità necessarie per soddisfare la maggior parte delle esigenze di diagnostica per immagini. Con 8 GB di memoria grafica che gestisce 4 uscite DisplayPort v1.4, è la soluzione ideale per le organizzazioni che desiderano standardizzare una scheda nell'intero parco di stazioni di lettura.

Accelera la reattività delle applicazioni del flusso di lavoro con i processori di flusso 1792 e abilita trasferimenti di dati più efficienti tra GPU e CPU con supporto PCIe® 3.0. Le caratteristiche principali includono 4 porte per coprire matrici di display espansi, maggiore memoria per il caricamento di dati di immagini più grandi, emulazione EDID per configurazioni multi-workstation e compatibilità Thunderbolt™ 3 per applicazioni eGFX.

Per verificare la disponibilità, consulta il rappresentante o distributore Barco nel tuo Paese o territorio. Eventuali riferimenti a qualsiasi prodotto o servizio sul presente sito non implicano che tale prodotto o servizio sia o sarà disponibile nella tua località.

- Memoria del display GDDR5 da 8 GB
- Larghezza di banda di memoria da 160 GB/s
- Interfaccia di memoria a 256 bit
- 4 DisplayPort 1.4
- Massimo consumo energetico: 75 W

## Specifiche tecniche

## MXRT-6700

### Specifiche generali

Compatibilità bus	PCIe Gen3 x16
Consumo energetico	75 W
Dimensioni	173mm (L) x 112mm (H) single wide PCIe slot
Sistema operativo	Windows 7 (64-bit), Windows 10 (64-bit)
Piattaforme	Intel® and AMD architectures
Connettore alimentazione	None
Acceleratore grafico	AMD Radeon Pro™
Memoria display	8GB DDR5
Interfaccia della memoria	256-bit
Larghezza di banda di memoria	160 GB/s
Profondità pixel	32-bit pixels (10-bit grayscale and 30-bit color)
Standard elettrico	DisplayPort (DP) v1.4
Supporto hardware Direct3D	Microsoft® DirectX v12, Vulkan® 1.1, Shader Model 5.1
Supporto hardware OpenGL	OpenGL 4.5
Connettori	(4x) DisplayPort 1.4
Approvazioni e conformità	FCC Part 15 Class B, CE EN 55032 Limit B, EN 55024, UL-60950-1, BMSI CNS, CISPR-32/24, IEC609050-1, VCCI, CSA C22.2, EU RoHS directive (2011/65/EU), Certificate of Information & Communication Equipment (Republic of Korea)
Temperatura in funzionamento	0° to 55°C
Connettività	Native DisplayPort suggested DisplayPort to Single-link DVI adapter available separately

Generato il: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.