

wePresent WiPG-1600

WiPG-1600 모델은 경제적이고 iOS AirPlay 및 터치스크린 지원을 포함한 기능으로 패 키지화되었습니다. 본 제품은 단종되었습니다. 대체품에 대해서는 WiPG-1600W를 참조하십시오.



- USB 토큰을 고객의 wePresent에 꽂아서 파일을 열고, 문서와 이미지를 보거나 오디오 및 비디오 미디어를 재생합니다.
- 비디오 파일을 1080p 최고 해상도로 지연없이 wePresent에 스트리밍합니다.
- 더욱 많은 대화형 프레젠테이션을 위한 화면 상의 주석.

모든 wePresent 모델과 마찬가지로, WiPG-1600은 Windows, Mac OS, Android 및 iOS 장치가 함께 프레젠테이션 및 상호 작용할 수 있도록 플랫폼 간의 호환성을 제공합니다. 또한 WiPG-1600은 Apple AirPlay에 대하여 기본 지원을 제공합니다. 사용자가 AirPlay를 통하여 iOS 장치를 최대 1080p 해상도까지 미러링할 수 있습니다.

회의 및 학습 제어

컨퍼런스 제어 기능으로 사회자나 교사는 연결된 사용자 중 누가 프레젠테이션할 지 관리할 수 있습니다. 컨퍼런스 제어는 프레젠테이션 콘텐츠 모니터링이 중요한 강의실 기술 솔루션에서 매우 필요한 기능입니다. 컨퍼런스 제어는 무선 마우스를 사용하여 wePresent IP 웹 페이지나 화면 상의 잠금 디스플레이를 통해 빠르고 쉽게 액세스할 수 있습니다. 이제, 교사와 발표자는 누가 프레젠테이션할지, 장치를 언제 표시할 수 있는지 제어할 수 있고, 간단한 터치로 wePresent에서 사용자의 연결을 해제할 수 있습니다.

대화식 프레젠테이션을 위한 터치스크린 제어

WiPG-1600은 터치스크린 디스플레이와 스마트보드를 통합하여 모든 사용자의 장치를 무선 제어할 수 있습니다. 상황에 따라 다수의 장치에서 대화식 터치 디스플레이를 사용하고, 다른 장치와 사용자들 간에 힘들이지 않고 스위칭합니다. 사용자는 대화식 터치 디스플레이에서 화면 상의 주석 및 대화식 화이트보드와 같은 wePresent 기능을 사용하여 원격에서 액세스할 수 있습니다. 스마트보드가 더욱 많이 이용되고 다른 기관에서 광범위하게 사용됨에 따라 고객의 무선 프레젠테이션은 필수품이 되었습니다.

64명의 회원이 대형 그룹의 대기열 사용

다양한 규모의 회의 및 교실 가능. wePresent는 최대 규모 환경의 관리를 지원하기 위하여 최대 64명의 사용자가 연결되고 참여할 수 있는 대화형 프레젠테이션 및 협업 솔루션을 제공합니다. 연결된 모든 사용자는 교대로 프레젠테이션할 수 있어 진정한 다수 사용자의 협업 경험을 이어갈 수 있습니다. 사회자는 화면 상의 대기열에서 연결된 사용자 중 누구든지 선택하여 프레젠테이션하도록 할 수 있고 개별 사용자나 전체 대기열의 연결을 해제할 수 있습니다.

WiPG-1600은 모든 규모의 회의 및 학습 환경에 경제적인 가격으로 대화식 기능을 도입할 수 있습니다.

기술 사양

WEPRESENT WIPG-1600

일반 사양	
운영체제	Windows 7/8/10 및 상위버전 Mac OS X 10.9/10.10 및 상위버전 Android 4 및 상위버전(Galaxy용 MirrorOp Presenter, MirrorOp Sender) iOS 7 및 상위버전(MirrorOP Presenter, iOS AirPlay) Chromebook (Chromebook용 MirrorOp Sender)
비디오 출력	HDMI 1개 VGA 1개
프레임 속도	최대 30fps
출력 해상도	최대 1080p
연결된 사용자	최대 64
소스	고정된 스크린 레이아웃으로 동시에 최대 4명
오디오 출력	HDMI 3.5mm 아날로그 오디오 잭
인증 프로토콜	WPA WPA 2 PSK WPA 엔터프라이즈
도달	최대 30m
인터페이스	15 pin VGA 1개(후면) RJ-45 이더넷 LAN 1개(후면) HDMI 1개(후면) USB 2.0 2개(전면) + USB 2.0 1개(후면) 스테레오 전화 잭 1개(후면) LED 전원 버튼 1개(전면) 리셋 버튼 1개(하단)
전원	외부 전원 어댑터(5VDC, 2.6A)
무게	275g(패키지 제외)
크기	159x91x29.9mm(패키지 제외)
작동 온도 범위	0°C ~ 40°C
작동 습도 범위	≤ 90%

작성일: 15 Mar 2023

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.barco.com에서 확인하십시오.