

ClickShare X-Display 65"

ClickShare X-Display wurde rund um Ihren Laptop entwickelt (BYOM) und integriert erweiterte Audio-, Video- und Anzeigefunktionen, um ein nahtloses Hybrid-Meeting-Erlebnis zu ermöglichen.



- **Array aus 16 Mikrofonen mit einer Reichweite von 12 Metern für präzise Audioaufnahmen**
- **KI-gesteuerte Rauschunterdrückung, KI-Soundmaskierung und Echounterdrückung**
- **Hochwertiger, immersiver Stereoklang**
- **4K 50 Megapixel Ultra-Clear-Kamera**
- **Blendfreie Anzeige mit hoher Helligkeit und 400 Nits für klare Sicht**
- **Erweiterbar mit einer Vielzahl von Peripheriegeräten von Drittanbietern**

ClickShare X-Display ist eine hochmoderne Lösung, die Audio-, Video-, Anzeige- und Kollaborationsfunktionen integriert und darauf ausgelegt ist, hybride Arbeitsumgebungen aufzuwerten. Ausgestattet mit einem Array aus 16 Mikrofonen und einer 4K-HD-Kamera mit 50 Megapixeln garantiert es ein überragendes audiovisuelles Erlebnis. Es ist vollständig mit den wichtigsten Cloud-Plattformen und -Geräten kompatibel und gewährleistet ein nahtloses, effizientes und stabiles Meeting-Erlebnis mit minimalem Einrichtungsaufwand.

Technische Daten**CLICKSHARE X-DISPLAY 65"****Display**

Größe	65 Zoll
Typ	LCD
Auflösung	4K UHD (3840 x 2160)
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	400 cd/m ² typisch
Farb-Gamut	90 % NTSC (typisch)
Farbgenauigkeit	ΔE < 1,5
Hintergrundbeleuchtungstyp	D-LED
Panel	<ul style="list-style-type: none"> • Blendfrei • Keine Störungen durch Umgebungslicht, klarere Anzeige
Bildwiederholrate	60 Hz

Kamera

Pixel	50 MP
Sensorquelle	SONY
Auflösung	4K, 1080p, 720p bei 30fps
Sichtfeld	99°
Pixelgröße	1,0 um
ZOOM	5-facher Digitalzoom
WDR	Ja
Verzerrungskorrektur	Ja
Objektivdeckel	Manuelle Schiebeabdeckung

KI-Funktion

Group-Framing	Ja
Kompositionsmodus	Ja (bis zu 8 Personen)
Framing des Sprechers	Ja
Intelligentes Tracking	Ja (Sprecherframing mit Panoramablick)
KI-Soundscreen	Ja (30° / 60° / 90° / 180° – 4 Stufen verfügbar)
KI-adaptiver Sprecher	Ja (Die Klangwirkung des Lautsprechers wird automatisch an die jeweilige akustische Umgebung des Besprechungsraums angepasst)

Mikrofon

Menge	16 Beamforming-MEMS-Mikrofone
Hardwarebeschleunigte Audioverarbeitung	Ja
Erfassungsbereich	bis zu 12 Meter
Schallaufnahmewinkel	180°
Echounterdrückung	Ja
Rauschunterdrückung	Ja (mehr als 300 Arten von Geräuschen können unterdrückt werden)
Automatische Verstärkungsregelung	Ja
Enthüllung	Ja

Lautsprecher

Kanal	2.1 Kanal Stereo
Menge	5 Lautsprechereinheiten (separate Tieftöner)
Frequenzbereich	60 Hz bis 20 kHz
Ausgangsleistung	2x15W+20W
Position	Top

Allgemeine Daten

Abmessungen (B*T*H)	1465,1 x 77,7 x 912 mm
Gewicht	38,37 kg (Bruttogewicht) 29,11 kg (Nettogewicht)

Erweiterungsmöglichkeit

Unterstützt erweitertes Mikrofon-Setup (Kaskadenmodus)	Ja (bis zu 4 kabellose ClickShare-Freispredienrichtungen)
USB-Peripheriegeräte von Drittanbietern	Ja
OPS	CX-M (optional)

Anschlüsse

HDMI-Eingang	2 (HDMI 2.0)
HDMI-Ausgang	1 (1080p / 2160p)
USB-C (Vorderseite)	1 (Vorderseite)
USB-C (Platine)	1 (Platine)
USB-B (2.0)	1
USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 (nur für X-Display-Upgrade)
RJ45 (Mikrofoneingang)	1 (mit ClickShare Wireless Speakerphone verbinden)
Audioausgang	1 (SPDIF)

Technische Daten**CLICKSHARE X-DISPLAY 65"**

RS232	1 (DB9, 1)
RJ45 (1 Gbit/s)	2 (Ethernet)
Zubehör	
Kabel	Netz kabel x 1
Fernbedienung	1
Wandhalterung	Ja
Bodenständer	Optional
Aufbewahrungsbox	Ja
Typ-C-Kabel	Ja
Leistung	
Power Supply	100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Netz kabel	China, Länge 3 Meter
Max. Leistungsaufnahme im Betrieb	< 180 W
Max. Standby-Stromverbrauch	< 0,5 W
Umgebung	
Temperatur im Betrieb	0°C bis 40°C
Betriebsfeuchtigkeit	10 bis 90 % RL
Lagerfeuchtigkeit	10 bis 90 % RL
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C
Höhe über NN	0 5000 Meter
Compliance	
EMV/Sicherheit	CCC/CE
Energie	Chinesisches Energielabel (II2)
RoHS	China RoHS

Generiert am: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.