


# 헤임달

높은 밝기와 폭넓은 색상이 컴팩트하고 조용함과 만나다



- 놀라운 화질
- RGB 레이저 광 엔진
- HDMI 2.1 연결
- 다이나블랙
- 차세대 펄스 플랫폼
- 유연하고 다재다능한 광학 장치:

헤임달은 세상을 밝히는 북유럽의 신이다. 비프로스트를 지키는 헤임달은 무지개의 전체 스펙트럼처럼 생생하고 실제에 가까운 색상을 표현할 수 있는 폭넓은 색 영역대를 가지고 있습니다.

헤임달은 홈 시네마 프로젝터에 당신이 원하던 모든 것을 갖추고 있습니다. REC2020 색 영역대를 갖춘 놀라운 기본 4K 화질. 4,500루멘의 RGB 레이저로 대형 화면을 빛나게 합니다. HDMI™ 2.1은 게임에 적합한 최신 연결성을 제공합니다. 다양한 렌즈 옵션으로 설치의 유연성이 제공됩니다. 그리고, Barco Residential에서는 향후 펌웨어 업데이트를 통해 추가 기능을 선보일 수 있기를 고대하고 있습니다!

- 네이티브 4K 해상도(4,096 x 2,176)
- 4,500 ANSI 루멘
- 솔리드 스테이트 RGB 레이저
- REC.2020 색 영역대

기술 사양

헤임달

| 일반 사양                       |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로젝터 유형                     | 4K 1칩 DLP RGB 레이저 프로젝트어                                                                                                                                                                               |
| 광원 수명                       | 25,000시간: 100% 전력/25°C/해수면                                                                                                                                                                            |
| 교육 수업에                      | 자유 회전                                                                                                                                                                                                 |
| 기술                          | 단일 칩 4K DMD, 솔리드 스테이트 RGB 레이저                                                                                                                                                                         |
| 해상도                         | 기본 4K: 4,096 x 2,160 픽셀                                                                                                                                                                               |
| 화면비율                        | 1.88:1                                                                                                                                                                                                |
| 광원                          | 솔리드 스테이트 RGB 레이저                                                                                                                                                                                      |
| 밝기                          | 4,500 ANSI 루멘                                                                                                                                                                                         |
| 명암비                         | 20,000:1(DynaBlack 사용 시)                                                                                                                                                                              |
| 입력 해상도                      | 최대 4,096 x 2,160 @ 120Hz RGB/YCbCr 4:4:4 12bit 포함                                                                                                                                                     |
| 렌즈 범위                       | 참고: 모든 투사 비율은 0.98" DLP 장치에 맞게 조정되었습니다. 0.53:1(EN67)* 0.70-1.06:1(EN66)* 0.83-1.14:1(EN76)* 1.06-1.50:1(EN63)* 1.10-1.61:1(EN83) 1.48-2.18:1(EN61)* 2.19-4.05:1(EN64)* * FLDX/FLD+ 렌즈용 York 렌즈 어댑터 필요 |
| 광학 렌즈 시프트                   | 렌즈에 따라 다름                                                                                                                                                                                             |
| 색상 보정                       | P7 RealColor™                                                                                                                                                                                         |
| 색 영역대                       | REC709, DCI-P3, 98% REC2020                                                                                                                                                                           |
| 영상 처리                       | 내장된 워크 및 블렌드 엔진                                                                                                                                                                                       |
| 네트워크 연결                     | 10/100/1000Mbit                                                                                                                                                                                       |
| 작동 습도                       | 20 -80% RH                                                                                                                                                                                            |
| HDR                         | HDR10, HLG                                                                                                                                                                                            |
| 3D                          | 액티브 스테레오스코픽 3D                                                                                                                                                                                        |
| 입력                          | HDMI 2.1(HDCP 2.3)                                                                                                                                                                                    |
| 제어                          | IR, RJ45, 음성 케이블 리모컨                                                                                                                                                                                  |
| 보관 온도                       | -20 ~ 60°C                                                                                                                                                                                            |
| 배송 치수(WxLxH)                | 560 x 765 x 410 mm / 22.1 x 30.1 x 16.1 인치(렌즈 미포함)                                                                                                                                                    |
| 보관 습도                       | 10 -90% RH                                                                                                                                                                                            |
| 전원 요구 사항                    | 110~240V / 50~60Hz                                                                                                                                                                                    |
| 인증                          | CE, FCC Class A 및 cCSAus                                                                                                                                                                              |
| 소비전력                        | 일반적으로 520W, 최대 750W                                                                                                                                                                                   |
| 소음 수준(일반적으로 25°C/77°F)      | 29데시벨                                                                                                                                                                                                 |
| 작동 온도                       | 10~40°C(해발)                                                                                                                                                                                           |
| 작동 습도                       | 20 -80% RH                                                                                                                                                                                            |
| 시간당 BTU                     | 일반적으로 1,774 BTU/h, 최대 2,545 BTU/h                                                                                                                                                                     |
| 치수(WxLxH)                   | 473 x 563 x 293mm / 18.6 x 22.2 x 11.6인치(렌즈 및 발 제외)                                                                                                                                                   |
| 중량                          | 31 kg(68 lbs)                                                                                                                                                                                         |
| 보증                          | 부품 및 서비스 3년 한도, 최대 5년까지 연장 가능                                                                                                                                                                         |
| 안전 요구 사항                    | RG2*                                                                                                                                                                                                  |
| *설치 설명서에 명시된 렌즈만 설치가 가능합니다. |                                                                                                                                                                                                       |

작성일: 30 May 2025

© 2025 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 [www.barco.com](http://www.barco.com)을(를) 확인하세요.

