

Vizomo™

Bildverarbeitungsgerät für LED-Displays, auf Einstiegsebene



Das Vizomo™ von Barco ist eine schlanke und kluge Wahl für das kosteneffektive Management Ihrer LED-Displays. Es ermöglicht ein automatisches Kalibrieren mit auswählbaren Weißpunktbezügen. Mit Zusatzsoftware können Sie darüber hinaus eine durchorganisierte Steuerung von mehreren Prozessoren per Fernzugriff erzielen.

Technische Daten

VIZOMOT™

Allgemeine technische Daten	
Eingang	1 DVI-Eingang + 1 SDI-Eingang (nur R1i)
Überwachung	1 DVI-Überwachungsausgang
PXL-Ausgänge	Digitalisiergerät R1i: 4 PXL-Ausgänge Digitalisiergerät L1i: 1 PXL-Ausgang
Abmessungen	Digitalisiergerät R1i: 4-RU-19-Zoll-Rackgehäuse (480 mm x 178 mm x 618 mm) Digitalisiergerät L1i: 2-RU-19-Zoll-Rackgehäuse (480 mm x 88,9 mm x 618 mm)
Leistung	100-240 VAC, 50-60 Hz
Stromverbrauch	Digitalisiergerät R1i: 750 W Digitalisiergerät L1i: 350 W
Interner Speicher	Festkörper
Anschlußfähigkeit	USB 2.0, Gigabit-Ethernet
Genlock	Digitalisiergerät R1i: Framelock-Ein-/Ausgang Digitalisiergerät L1i: keine
DVI (HDMI-Anschluss) und SDI-Eingang (nur Modell R1i)	480/29,98 NTSC, 480/29,97 NTSC, 576/25 PAL, 720p50, 720p59,94, 720p60, 1080p23,98, 1080p24, 1080p25, 1080p29,97, 1080p30, 1080i50, 1080i59,94, 1080i60
DVI-Überwachung	1024 x 768 bei 60 Hz, 1280 x 720 bei 50/60 Hz (720p), 1920 x 1080 bei 24/25/30/50/60 Hz (1080p)

Generiert am: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.

