

# Объектив FLDX 0,38:1 UST 90°

WUXGA 1,12-1,58:1 WQXGA/4K 1,20-1,70:1 F80: 1,68-2,38 : 1 (WQXGA/4K UHD) (для F80 требуется адаптер объектива FLD/FLD+)



**Технические характеристики****ОБЪЕКТИВ FLDX 0,38:1 UST 90°**

Общие характеристики	
Тип объектива	FLDX 0,38 : 1 UST 90°
Рабочий F/#	2.4
Коэффициент масштабирования	1
Платформы	F35, FL40, F70, F80*, F90 и G100** *Для использования с F80: требуется адаптер объектива (R98014421) **Для использования с G100: требуется адаптер объектива (R9802360) и система поддержки объектива (R9802365)
Проекционное отношение	Чип DMD WUXGA (F35, FL40, F70, F90 и G100): 0,38 : 1 WQXGA (F35, FL40, F70 и F90): 0,41: 1 WQXGA + (F80): 0,54: 1 Допуски размера изображения +/-2%
Фокусное расстояние	8,2 мм
Диапазон фокусировки	Стандартные 133"- 400" для F80, 200"-600" для F35, FL40, F70, F90 и G100
Расстояние от проектора до экрана	1,6 – 5 м
Моторизованное масштабирование	Н/Д
Моторизованный фокус	Да
Вес	Нетто: 6,6 кг Брутто: 9,7 кг

Создано: 03 Nov 2023

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).