



# NX4s

4.66毫米像素间距，2000尼特，纯黑表面安装LED显示单元



## 更宽的视角

此外，NX4s能够提供超宽的可视角度和无泽面，在各种环境下都能呈现出出色的画质。

## 可选的 3D 功能

作为可选项，它提供全面生动的3D功能。由于在 120 赫兹3维帧速率下全面支持以 60 赫兹显示左/右两侧的内容，此硬件添加件不会造成分辨率的损失。它可以将传统上与 3D 相关的光输出损失降低为零。因此，它可以表现出出色的3D效果，使观众真切体验到令人惊叹的内容。

## 技术规格

## NX4S

### 一般规格

像素间距	4.66 毫米
亮度	2000 尼特
LED配置	3合1 黑色SMD
像素密度	45918/平方米 4271/平方英尺 10368/显示单元 (96x108)
视角	水平: 120° 垂直: +60°/-60° (50% 亮度时)
对比度	3500:1 (光强为 500 勒克斯)
寿命	60000 小时, 75% 亮度时
功率消耗	244 瓦/显示单元 (更大) 平均 109 瓦
砖大小(WxHxD)毫米	448 毫米 (17.6") x 504 毫米 (19.8") x 210 毫米 (8.27") (租赁) 448 毫米 (17.6") x 504 毫米 (19.8") x 228.6 毫米 (9") (固定)
重量 / 层数	12.9 千克 (28.4 磅) (租赁) 13.8 千克 (30.3 磅) (固定)
IP等级	仅适用于室内
处理	16 位彩色
颜色	281 万亿
刷新率	3200 赫兹
3D ready (可选)	是
更大堆叠	更大高度 12 单元
更大吊柜	更大高度 15 单元
界面	4x HDMI 连接 1x USB (诊断)
可维护性	正面和背面 (正面需使用工具)
信号源兼容性	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI (单连接与双连接, 分辨率达到 2048x1536) SDI, HD-SDI, 双连接 HD-SDI
可操作数字转换器	DX-100、DX-700 (带 NNI 输出卡)
认证	CE A类、TUV、FCC A类、ETL、Cebec、RoHS
3D 性能	是 需要安装 R9801024B1

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。