

Single mode fiberlink

Adds fiber-optic technology to the solution for guaranteed quality of the final picture with a reach upto 10 kilometer.



Технические характеристики SINGLE MODE FIBERLINK

Общие характеристики

Область действия	10 kilometer cascable
Сигнал	1,5 Gig/sec, no compression full quality stream to daylight display Proprietary transmission error detection and correction protocol

Соответствие требованиям к использованию IP 65 fiberoptic connectors
вне помещений

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO