

SLM R8 Performer

A Compact Projector for Rental & Staging Applications



Технические характеристики

SLM R8 PERFORMER

Общие характеристики	
Светоотдача	8.000 ANSI Lumen
Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™	3 high resolution SXGA DMD™s
Разрешение	1280 x 1024 (SXGA)
Однородность яркости	> 90 % for the total screen area
Контрастность	Normal mode: 800:1 High mode: 1600:1 (Full White/Full Black)
Лампа	Lifetime (max): 1000 Hrs Lifetime (typ): 500 Hrs Lamp Power: 2,0 kW
Уровень шума (@ 20°C -68°F)	
Уровень шума (при 40°C -104°F)	
Напряжение электрической сети	200 -240 V
Энергопотребление	2.550 W
Окружающая Температура	35°C (95F) max
Размер	875 mm x 585 mm x 429 mm 34,5" x 23" x 16,9"
Вес (включая монтажный механизм)	57 kg (126 lbs)
Объективы	BARCO's "click-and-play" TLD lenses provide the highest quality picture. Available both in fixed and zoom versions.
Перемещение объектива	Motorized V shift: up to 100% Motorized H shift: up to 65%
Ядро Sealed DLP™	No
Удобная коммутация	Standard
ScenergiX	Standard
Соединение сети	Optional
Фиксированные входы	· 2 Multifunctional 5-cable inputs for the connection of RGB analogue signals with standard sync (BNC connectors) or tri-level sync, sync on green or separate sync, Standard Video signals, S-VHS signals · 2 Multistandard DVI · SDI input (Serial Digital Input)
Факультативные входы	One free digital input slot for optional input modules: · SDI · HD -SDI
Дистанционное управление	• RS232 or RS422 loop-through input (D9-connector) for PC based projector control • Communication input (D9-connector) for peripherals • 3 pin male XLR connector for wired remote (standard remote) • 3 pin female XLR connector for bi-directional communication (rugged remote)

Создано: 15 Mar 2023

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.