

クリックシェアCX-M

CX-Mはディスプレイで使用されるClickShareモジュールです。CX-Mはディスプレイと組み合わせることで、ワイヤレス オールインワン ディスプレイを形成します。ノートパソコンをボタンに挿入すると、オールインワン ディスプレ



- **ワイヤレス
Bring Your Own Meeting
(BYOM) 機能**
- **ボタンまたはアプリを使用してノートパソコンからシームレスなビデオ会議を実現**
- **画面上の2つのソースの使用によるコラボレーションの向上**
- **効率的なコラボレーションを実現するスマートミーティングフロー**
- **ボタンを差し込むとベースユニットとディスプレイが起動します**
- **100%安全、暗号化、クラウド管理**

ClickShare CX-Mは、中規模の会議スペースでのワイヤレス会議を可能にします。会議室に入ると、ClickShareが自動的にカメラ、マイク、スピーカー、サウンドバー、ディスプレイなどの会議室のデバイスに接続します。

お好みのビデオ会議プラットフォームを使用して、ノートパソコンから数秒で会議を開始できます。ClickShareボタンまたはClickShareアプリをワンクリックするだけで、従業員もゲストも簡単にハイブリッド会議に参加できます。

技術仕様

クリックシェアCX-M

CX-Mの仕様	
ビデオ出力	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。HDMI 1.4b (OPS 80ピンコネクタ) またはUSB-C DisplayPort 1.2
オーディオ出力	USB
USB	USB-C x 1
ClickShareボタン	1
ClickShare アプリ	デスクトップとモバイル
ネイティブプロトコル	エアプレイ、Googleキャスト、ミラキャスト
画面に同時に表示できるソースの最大数	2
ノイズレベル	最大25dBA @ 0-30°C 最大30dBA @ 30-50°C
認証プロトコル	WPA2-PSKのスタンダードアロンモード ネットワーク統合モードでClickShare Buttonを使用したWPA2-PSKまたはIEEE 802.1X
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/g/n/acおよびIEEE 802.15.1
Reach	ClickShare ButtonとClickShare Base Unit間が最大30m (100フィート)
周波数帯域	2.4 GHz and 5 GHz
接続	1xイーサネットLAN 1Gbit 1x USB-C 3.0 (前面) 1x OPS-80ピン
温度範囲	動作時: 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) 最大: 40°C (104°F) ただし5000mの高度 保管: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
湿度	保管時: 0~90%相対湿度、結露なし 稼働時: 0~85%相対湿度、結露なし
盗難防止システム	該当なし
証明書	SRRC/CE
タッチスクリーンのサポートとインタラクティブ性	あり
ローカルビュー	あり
ワイヤレスコンファレンシング	アプリまたはボタン経由
ネットワーク接続	LANとWiFi
管理と報告	可能
保証	1年標準。SmartCare経由で登録すると5年間の保証
寸法 (高さ×幅×奥行き)	202mm×119mm×30mm
消費電力	動作時: 5~10W、最大16W
パワーサプライ	OPSディスプレイからの18V DC
重量	698グラム

生成日:29 May 2025

© 2025 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

