


ClickShare C-10

Interaktywna prezentacja bezprzewodowa dla każdego miejsca spotkań



- **Funkcje interaktywne:**
obsługa dotykowa,
możliwość wprowadzania
adnotacji i pracy na
tablicy
- **Zwiększona współpraca z
dwoma źródłami na
ekranie**
- **Kultowe przyciski
ClickShare dla
pracowników i gości**
- **W 100% bezpieczne,
zaszyfrowane i
zarządzane w chmurze**

ClickShare C-10 umożliwia bezprzewodowe wyświetlanie interaktywnych prezentacji w salach konferencyjnych każdej wielkości. Udostępnianie treści jest naprawdę proste. Wystarczy jedno kliknięcie ClickShare Button (Windows lub Mac). Można też użyć aplikacji ClickShare (dostępna na laptopach, komórkach lub tabletach). Rozpocznij prezentację w ciągu kilku sekund: bez kabli, bez pobierania oprogramowania i bez konieczności szkolenia.

Product specifications**CLICKSHARE C-10**

General specifications	
Operating system	Windows 10 i macOS 11 (BigSur) lub wyższe wersje. Android v9 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)* iOS 12 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)*
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)
Audio output	HDMI
USB	1 x USB-A, 1 x USB-C
ClickShare Buttons	1 lub 2
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Maximum number of simultaneous connections (with Buttons and/or App)	32
Noise Level	Maks. 25 dBA w temperaturze 0–30°C Maks. 30 dBA w temperaturze 30–40°C
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Reach	Regulowany z modulacją siły sygnału; maks. 30 m (100 stóp) między ClickShare Button a ClickShare Base Unit Pasmo czułości 2,4 GHz i 5 GHz
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w wybranych krajach)
Connections	1x kabel Ethernet LAN 1 Gbit 1x USB typu C 3.0 (z przodu); 1x USB typu A 3.0 (z przodu)
Temperature range	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Tak
Room Dock (peripheral support)	Nie
Local view	Tak
Network connection	LAN i Wi-Fi
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok. 5-letnie usługi SmartCare
*	* dostępne w przyszłych aktualizacjach oprogramowania sprzętowego w zależności od konfiguracji

Last updated: 18 Apr 2024

© 2018 Barco nv. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Due to continued innovation, information and technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest specifications.