


IBX1.2

Шаг пикселя 1,25 мм, светодиодный дисплей высокого разрешения для использования в помещениях, высокая экономичность



- 27-дюймовые плитки с соотношением сторон 16:9.
- Непревзойденное качество изображения
- Низкое энергопотребление
- Максимальное время безотказной работы продукта

Новая серия IBX еще больше расширяет линейку светодиодных плиток Barco с высоким разрешением для использования внутри помещений. 27-дюймовые панели с шагом пикселя от 1,2 до 1,8 мм обеспечивают непревзойденное изображение. В устройствах серии реализованы все необходимые функции для максимальной надежности вашей светодиодной стены.

Превосходные впечатления от просмотра

Каждая панель имеет форматное соотношение 16:9, что значительно упрощает создание экранов с внутренним разрешением Full HD или UHD. Это позволит отображать всю площадь кадра видео в наиболее распространенных форматах без сжатия или неиспользуемой площади полотна. Эти светодиодные панели устанавливаются на стены, при этом вся конструкция полностью доступна спереди и имеет небольшую глубину.

Экран улучшен для оптимальной цветовой гаммы, уровня серого и детализации, а также обеспечивает идеальную плоскостность и широкий угол обзора. В серии IBX также предлагаются дополнительные функции удаленного мониторинга, управления и автоматической калибровки, которые обеспечивают идеальную однородность всей стены в любое время.

Сверхвысокая экономичность

Благодаря более низкому энергопотреблению по сравнению с моделями конкурентов, решения из серии IBX позволяют значительно снизить расходы на электроэнергию. Более того, все компоненты продуктов серии IBX выполнены из высококачественных материалов, что гарантирует длительный срок службы всех элементов экрана, а также экономичную и эффективную работу. Что вы видите, то и получаете.

Технические характеристики**IBX1.2**

| Общие характеристики | |
|---|--|
| Шаг пикселей | 1,25 мм |
| Пикселей на панель | 480 x 270 пикселя (Г x В) |
| Яркость | 600 нит |
| Срок службы светодиода | 100 000 часов (при яркости до 50%) |
| Плотность пиксела | 640 000 (пикселей/м2) |
| Скорость обновления | 3840 Гц |
| Внутренняя обработка | 16 бит |
| Горизонтальный угол обзора | 160° (при яркости 50%) |
| Вертикальный угол обзора | 160° (при яркости 50%) |
| Однородность яркости | >97% |
| Контрастность | 8000:1 |
| Энергопотребление | 200 Вт/м ² (ном.) 600 Вт/м ² (макс.) |
| Тепловыделение | 682 БТЕ/ч/м ² (ном.) 2046 БТЕ/ч/м ² (макс.) |
| Напряжение питания | 90–264 В перемен. тока, 50–60 Гц |
| Резервный источник питания (по отдельному заказу) | Да (опционально) |
| Температура при эксплуатации | От -20°C до +50°C |
| Влажность при эксплуатации | 10 -85% |
| Класс защиты | IP20 |
| Габариты | 600 x 337.5 x 25 мм (Ш x В x Г) |
| Вес/плитку | 7,5 кг (один блок питания) 8 кг (двойной блок питания) |
| Материал | Шкаф: штампованный алюминий |
| Установка | Доступ спереди и сзади |
| Работоспособность | Обслуживание с лицевой стороны |
| Сертификаты | BIS |

Создано: 12 Apr 2024

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.