

DP-3000

2K Digital Cinema-Projektor für Screenbreiten von bis zu 30 m (98 ft)



Technische Daten

DP-3000

Allgemeine technische Daten

DMD™-Chip	3 x 1.2" DC2K dark metal devices
Kontrast	2000:1
Panel-Auflösung	2048 x 1080
Gehäuse	Hermetically sealed DMD™ and optical assembly
Bildbreite	Screen width (screen gain 1.8) @ 14ftL * : 30m -100ft Screen width (screen gain 1.3) @ 14ftL * : 25m -83ft (*) = +/-10 variation possible between units
Montage	universal pedestal (optional)
Umgebungstemperatur	max. 35°C / 95°F
Lampe	1.5kW -7kW Xenon lamp size Lamp power: 1.5kW -7kW
Digitale Video-Eingänge	2 x SMPTE 292M inputs 2 x DVI input both selectable as single or as dual link
Primärobjektive	Prime lens (1.4 - 2.05) 1.2" DC2K Prime lens (1.6 -2.35) 1.2" DC2K Prime lens (1.8 -2.8) 1.2" DC2K Prime lens (2.15 - 3.6) 1.2" DC2K Prime lens (2.8 - 5.5) 1.2" DC2K
Projekordiagnose	via PC touch panel via Communicator control software via SNMP agent
Stromversorgungsanforderungen	3 x 400V + N or 3 x 220V 30.000 BTU / hr (with 6.5kW lamp)
Abmessungen	Projector head: 640(H) x 730(W) x 1170(D) mm 24.2(H) x 28.7(W) x 46.1(D) inch Powerbox: 450(H) x 329.5(W) x 473.7(D) mm 17.7(H) x 13.0(W) x 18.6(D) inch
Gewicht	projector: 125kg (275lbs) powerbox: 30kg (66lbs)
Optionen	CLO-constant light output anamorphic lens fitting (1.25 x) ACS-2048 SNMP agent motorized/memorized lens focus, zoom & shift
Bestell-Information	R9004480

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.