


XLM HD30

30,000 流明，2K 三芯片 DLP 投影机



强大的投影功能，适用于大型场馆
广泛的耐用性

技术规格**XLM HD30**

一般规格	
投影机类型	全高清三芯片 DLP 数字投影机
技术	1.2' DMD™ x3
分辨率	2048x1080
亮度	32000 中心流明 30000 ANSI 流明
对比度	2,000:1 高达2800:1 (高对比度模式)
亮度均匀性	80%
宽高比	16:9
ScenergiX	水平与垂直边缘融合
镜片类型	XLD
镜头	XLD 1:1 1.45-1.8:1 1.8-2.4:1 2.2-3.0:1 2.8-5.5:1 5.5-8.5:1
光学镜片移动	垂直: 110% 至 -75% 水平: -50% 至 +50% (变焦镜头)
色彩纠正	P7
灯	6,3 千瓦疝气灯
灯泡寿命	1,000 小时
可带灯运输	否
灯箱, 迅速更换	是
客户灯泡更换	是
灯具保修 (现场更换/工厂更换)	90 天, 500 小时/按比例 750 小时
封装DLP™内核	标准
挡光板	标准
画中画	同时处理四个信号源
安装角度	桌式-吸顶式-侧面 (竖式)-立式
DMX 512	可选
WARP	H 梯形
集成网络服务器	无
CLO (稳定光输出)	标准
3D ready (可选)	被动式 Infitec
输入	DVI; 2x HDS/SDI; RGB-HV VGA
可选输入	视频/S视频; RGB-HV VGA; HDS/SDI; DVI; YUV / RGB (视频)
输入分辨率	从 NTSC 到2048x1080
更大像素时钟	165 兆赫

技术规格**XLM HD30**

软件工具	投影机工具组
控制	XLR 有线 + IR/RS232
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电力要求	220-240 伏 / 380-400 伏 / 50-60 赫兹
更大功耗	8.000瓦
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	67 分贝 (A)
操作环境温度	0-40°摄氏/32°-104°华氏
工作湿度	0-80% (无冷凝)
消散 BTU	更大 27.297 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	810 x 1.563 x 631毫米 31,88 x 61,53 x 24,84 英寸
净重	180 千克 (396,83 磅)
装运尺寸	(长x宽x高) 1.750 x 1.000 x 1.050 毫米 68,89 x 39,36 x 41,33 英寸
出厂毛重	200 千克 (440,92 磅)
标准配件	电源线、无线/XLR 有线加固遥控器
认证	符合 UL1950 与 EN60950 标准; 符合 FCC 第 15 部分 A 类规范、CE EN55022 A 类规范及 RoHS 标准
保修期	2 年

生成于: 06 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。