

DP-1200

Proyector de cine digital 2K para pantallas de hasta 12 m (40 pies)



Especificaciones del producto

DP-1200

Especificaciones generales

| | |
|-----------------------------|--|
| Digital MicroMirror Device™ | 3 x 0.98" DC2K dark metal devices |
| resolución nativa | 2048 x 1080 |
| caja | Hermetically sealed DMD™ and optical assembly |
| lámpara | 1.2kW -2kW Xenon lamp size |
| ancho de pantalla | Screen width (screen gain 1.2) @ 14ft* : up to 12m -40ft (*) = ± 10% variation possible between units |
| relación de contraste | 2000:1 |
| Entradas de vídeo digital | 2 x SMPTE 292M inputs 2 x DVI input both selectable as single or as dual link |
| Objetivos primarios | 1.2-1.8 1.4-2.05 1.6-2.5 1.95-3.2 2.4-3.9 |
| Diagnósticos del proyector | via PC touch panel via Communicator control software via SNMP agent |
| Requisitos de alimentación | 200–240 VAC, 50–60 Hz, 15 amps at 200 VAC |
| dimensiones | projector: 505(H) x 689(W) x 1018(D) mm 19.9(H) x 27.1(W) x 40.0(D) inch NB: min. 5 cm of air inlet spacing required at the bottom of projector |
| peso | projector: 93kg (205lbs) |
| temperatura ambiente | max. 35°C / 95°F |
| Opciones | CLO-constant light output ACS-2048 SNMP agent |
| Montaje | universal pedestal (optional) |

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.