

# OSRAM 3000W XBO DHP L OFR



**Specifiche tecniche****OSRAM 3000W XBO DHP L OFR****Specifiche generali**

Fornitore	OSRAM
Numeri d'ordine fornitore	XBO 3000 W/DHP L OFR
Ore garanzia	1.700 ore

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.