


# DP2K-8Sx

Piccolo proiettore DLP Cinema integrato per schermi fino a 8 m (26 piedi)



Barco DP2K-8Sx è il proiettore più compatto, completamente integrato per il cinema digitale pensato per teatri più piccoli, cinema indipendenti e sale per film d'autore. Il proiettore DP2K-8Sx viene fornito come una soluzione di proiezione completamente integrata e conforme allo standard DCI, compresa di chip da 0,69" DLP Cinema®, obiettivo cinematografico di eccezionale qualità e media server integrato con archiviazione ridondante integrata. Pertanto è la scelta perfetta per i gestori che desiderano una soluzione senza problemi per passare al digitale con il minimo fastidio e rischio.

## Quali sono i motivi che spingono a scegliere DP2K-8Sx di Barco?

- Affidabilità senza compromessi integrata sui vantaggi comprovati dei noti proiettori cinematografici DP2K di Barco
- Colori vivaci e stabili grazie alle lampade Xenon standard
- Immagini nitide nel tempo grazie all'acclamato meccanismo di convergenza colore manuale dei proiettori Barco più grandi
- Tranquillità assoluta e facile conformità normativa grazie alla conformità DCI immediata della lampada, all'obiettivo e alla tecnologia di archiviazione in dotazione
- Nessuna necessità di ulteriori investimenti per hardware e nessuna preoccupazione grazie al media server integrato con archiviazione ridondante integrata
- Compatibilità totale con tutti i sistemi 3D interni ed esterni comprese una serie di funzionalità alternative per l'ingresso di contenuto
- Rapporto di immagine perfetto con qualsiasi configurazione grazie agli obiettivi automatizzati
- Facile trasporto, installazione e assistenza grazie alle sue impugnature integrate, agli strumenti software di facile utilizzo e all'architettura modulare intelligente
- Bassi costi operativi grazie alle lampade Xenon ecocompatibili, una modalità ecologica di standby, filtri d'aria riutilizzabili e componenti comuni con altri proiettori Barco

Disponibile anche senza Integrated Media Server Il proiettore cinematografico digitale integrato DP2K-8Sx è disponibile anche come soluzione con solo proiettore. Il DP2K-8Sx non comprende un media server integrato.

- Pensato in particolare per teatri più piccoli, cinema indipendenti e per sale per film d'autore.
- Soluzione con costi di proprietà ridotti grazie al basso costo di funzionamento della lampada, filtri riutilizzabili, manutenzione ridotta, etc.
- Qualità di immagine superiore grazie all'eccellente luminosità, all'elevato contrasto e ai colori vivaci.
- Qualità di immagine eccellente sempre grazie al meccanismo di convergenza manuale facile da usare
- Ampia gamma di obiettivi automatici per un rapporto di immagine sempre corretto
- Massima facilità d'uso grazie all'intuitiva interfaccia utente
- Qualità delle immagini e nitidezza a lungo termine grazie al motore sigillato proprietario e all'avanzato raffreddamento DMD
- Facilità di installazione e manutenzione grazie all'affidabile struttura modulare e alla piattaforma comune con i proiettori cinematografici di Barco più grandi

**Specifiche tecniche****DP2K-8SX**

Specifiche generali	
Alloggiamento	DMD e gruppo ottico sigillati ermeticamente
Lampada	1,6 kW, short-arc Xenon
Emissione luminosa	6.000 lumen (lampada da 1,6 kW)
Dimensioni schermo	Fino a 8 m/26 piedi di larghezza (guadagno schermo 1,2 a 14 ft)
Rapporto di contrasto	1.850:1
Digital MicroMirror Device™	3 dispositivi di metallo scuro x 0,69" DC2K
Risoluzione nativa	2048 x 1080 pixel
Obiettivi a focale fissa	Completamente automatico 1,2 -1,7 1,34 -1,9 1,5 -2,15 1,7 -2,55 2,0 -3,9
Integrated Media Server (IMS)	Riproduzione JPEG2000 2K e 4K DCI Frequenze dei fotogrammi 3D elevate fino a 120 fps (60 fps per occhio) Bitrate JPEG 2000 fino a 500 Mbps Correzione colore Dolby3D MPEG-2 H.264 2 ingressi 3G-SDI 1 ingresso HDMI 1.4a (BluRay 3D/4K) 16 canali audio AES/EBU (2 RJ45) 4 GPI, 6 GPO (2 RJ45) 2 ETH per gestione e ingest 3 USB accessibile anteriormente per ingest 1 porta eSATA per ingest rapido
Archiviazione integrata (IMS)	2 TB di capacità effettiva di archiviazione (RAID-5) 3 unità disco rigido da 2,5" sostituibili a caldo
Software SMS (IMS)	Mostra giocatore/editor/programmatore Automazione, 3D, ingest Integrazione TMS
Diagnostica del proiettore	Tramite il software di controllo del Comunicatore Tramite il software di controllo Communicator LITE (basato sul web) Tramite agente SNMP
Requisiti di alimentazione	220 V
Dimensioni proiettore (AxLxP)	325 x 625 x 910 mm 12,8" x 24,6" x 35,8"
Peso proiettore	Impugnature nascoste per un facile trasporto 56,5 kg/125 lbs per il trasporto (alloggiamento lampada rimosso) (66,5 kg/147 lbs di peso totale)
Temperatura ambiente	35 °C / 95 °F max.
Opzioni	ACS-2048 Add-on 3D Monitor touchscreen Piedistallo Licenza di decoder audio Auro 11.1 3D live: licenze RealD Live o Sensio® Hi-Fi 3D Licenza RealD Ghostbusting

**Generato il: 23 Aug 2023**

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br />L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).