


# TLD (1.6 - 2.0)



## Технические характеристики TLD (1.6 - 2.0)

### Общие характеристики

Моторизованное масштабирование	Yes
Моторизованный фокус	Yes
Проекционное отношение	1.6 -2.0 : 1
Горизонтальное перемещение объектива	On SLM G5/G8 Left 65% 65% Right  On SLM R6/R8 Left 65% 65% Right
Вертикальное перемещение объектива	On SLM G5/G8 Up 118% 20% Down  On SLM R6/R8 Up 100% 20% Down

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**