


ASL 800W XD800 HP/G



Per ulteriori informazioni contattare Barco.

Specifiche tecniche

ASL 800W XD800 HP/G

Specifiche generali	
Fornitore	ASL
Numeri d'ordine del fornitore	XD800HP/G
Ore di garanzia	3000

Generato il: 28 Apr 2025

© 2025 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.

