

# CRPN-62B

5500流明、全景、单芯片DLP投影机



- 色彩鲜艳的锐利图像
- 全景幕布
- 小巧设计
- 全天候可靠性

\*仅在选定的经销商处提供

CRPN-62B非常适合在要求使用多视窗功能的高端会议室、董事会议室和协作室进行宽屏投影。

### 更好地协作

对复杂的数据集进行高效而详细的审视对于做出正确的决策至关重要。由于CRPN-62B独特的全景（2560 x 1080）分辨率和21:9的宽高比，您可以采用并排的方式轻松共享非常

详细的信息。您是否知道在屏幕上同时显示更多的数据可大幅提高工作效率？\*CRPN-62B可以让多个参与者同时出现在屏幕上和分享各种内容，实现更好的合作。

### 高品质图像

凭借5500流明的亮度水平，CRPN-62B可提供稳定、一致、对比度高的图像，使您能够更好地集中精力，专注于会议中更重要的内容：议程。另外由于其噪音小，在正面投影环境中的工作者可以更专注地工作。

### 经久耐用

CRPN-62B采用了无过滤器设计和可靠的DLP®技术，可带来无法比拟的图片精度和很低的总体拥有成本。在设计上实现无限使用，再加上三年保修，让您真正放心。

## 技术规格

## CRPN-62B

### 一般规格

|           |  |
|-----------|--|
| 投影机类型     | 单芯片DLP投影机  |
| 技术        | LVDC DMD™配有DarkChip3™  |
| 分辨率       | 2560 x 1080 (全景)   |
| 亮度        | 5500 ANSI流明  |
| 对比度       | 6500:1   |
| 亮度均匀性     | >90%   |
| 宽高比       | 21:9   |
| 镜片类型      | 全部是纯玻璃镜头   |
| 镜头        | 广角镜头EN42 (0.8:1)，超广角变焦镜头EN46 (0.8-1.21:1)，广角镜头EN43 (1.2-1.7:1)，标准变焦EN41 (1.7-2.5:1)，长焦距远摄变焦EN44 (2.50-4.60:1)，超广角固定EN47 (0.65:1) |
| 光学镜片移动    | 垂直：-2.22%到+2.22%；水平：-78%到+78% (变焦镜头)   |
| 色彩纠正      | RealColor™   |
| 灯         | 2 x 300W UHP Vidi  |
| 灯泡寿命      | 可达2000小时 (全功率模式) / 可达2500小时 (节能模式)   |
| 灯箱，迅速更换   | 是  |
| 灯具保修      | 500小时或90天  |
| 封装DLP™内核  | 是  |
| 安装角度      | 桌式/吸顶式   |
| 输入        | 2 x DVI-I；2 x HDMI 1.3a；2 x VGA；视频输入；1 x 分量；1 x S视频  |
| 输入分辨率     | 在所有型号上可达2560 x 1600像素输入。输出分辨率取决于固有分辨率；HDTV (1080p、1080i、720p)；EDTV (576p、480p)；SDTV (576i、480i)；NTSC、PAL、SECAM；逐行扫描              |
| 软件工具      | 投影机工具组，ProNet  |
| 控制        | 1 x RJ-45 TCP/IP；1 x 9针D-SUB RS232；2 x 12V 可编程触发 (3.5mm迷你插孔)；1 x 有线遥控3.5mm迷你插孔；2 x USB   |
| 网络连接      | 10/100 base-T、RJ-45 连接   |
| 电力要求      | 100-240V / 50-60Hz   |
| 功率消耗      | 912W   |
| 噪音级别      | 34 dB  |
| 操作环境温度    | 10-40°C / 50°-104°F  |
| 工作湿度      | 20-80% RH  |
| 消散 BTU    | 更大3109 BTU/小时  |
| 尺寸(宽x长x高) | 510 x 376 x 233 毫米/ 20.08 x 14.80 x 9.17 英寸  |
| 净重        | 12.7 kg (28.0 lbs)   |
| 标准配件      | 电源线、无线遥控器  |
| 认证        | 符合FCC第15部分A类和CCC、cCSAus、cUL、UL和CE  |
| 保修期       | 限定为3年零件和人工。可延长至5。  |

生成于：09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。