

PDS-901 3G

Высококачественное переключение экранов для залов заседаний и переговорных комнат



- Simple setup and operation
- Excellent price/performance ratio
- Simultaneous program output via DVI and analog connectors

The PDS series is designed to meet today's requirements for a high-quality, easy-to-use and fast seamless switcher with more digital inputs at an affordable price. Thanks to its straightforward setup and operation the PDS is a perfect fit for live events, boardrooms, hotel ballrooms, houses of worship, education and training facilities and fixed installations.

Program output

Модель PDS-901 3G оснащена четырьмя входами DVI-I с полной поддержкой HDCP 1.0, одним входом 3G/HD/SD SDI и четырьмя универсальными аналоговыми входами. All analog and DVI inputs support the EDID 1.3 specification. Users can capture and store up to three images that can be used as a LOGO source during the presentation. Built-in test patterns are also provided. PDS-901 3G обеспечивает одновременный выход программы через DVI и аналоговые разъемы. Модель также оборудована выходом SDI с поддержкой скоростей передачи SD/HD/3G и выходом BarcoLink для облегчения подключения к проекторам Barco.

The PDS series won a Commercial Integrator BEST Award at InfoComm 2013.

Processing

- Fast source acquisition
- Fast and seamless switching
- Auxiliary control from Encore and ScreenPRO-II controllers
- Up to three LOGO stores/recall capability

- Low video delay
- Software download via USB

Inputs

- All resolutions from NTSC/PAL up to WUXGA including all HD resolutions
- EDID support for analog and DVI sources
- DVI, analog, SDI 3G/HD/SD and BarcoLink
- HDCP 1.0 support for all DVI sources

Preview and program outputs

- All progressive resolutions from 480p up to WUXGA/HD
- DVI, analog, SDI 3G/HD/SD and BarcoLink
- Full screen outputs and PIPs
- Dual PIP mode
- 9x2 Matrix mode
- Zoom and Stretch fit modes
- Supports HDCP compliant displays
- Built-in test patterns
- Independent resolutions for program and preview outputs

Mechanical

- Auto ranging power supply
- Slim 1 RU height
- Width: 19" rack

Технические характеристики

PDS-901 3G

Общие характеристики	
Генлок	Н/Д
Выход программы	1 выход программы через HD-15, DVI или 3G-SDI
Масштабируемые дополнительные выходы	Н/Д
Микшеры	1 микшер или 2 "картинки в картинке"
Входы видео	9 фиксированных входов 4 аналоговых входа через разъем HD-15 (VGA) 4 входа DVI-I (поддерживается аналоговый сигнал и DVI) 1 вход 3G SDI
Выводы видео	1x DVI, 1x HD-15 (VGA), 1x 3G SDI
Сохранение неподвижного изображения	3
Многослойные эффекты	Полный экран, микширование переходов и "картинка в картинке"
Модуль многоканальной визуализации	Н/Д
Возможности расширения	Н/Д
HDCP	Соответствие стандарту HDCP
Контроль	Ethernet RJ-45, 10/100 Мбит/с с Autosense, компьютер, планшет, смартфон через браузер Доступные функции управления: настройка источников входного сигнала, выбор формата вывода, выбор шаблона тестирования, выбор и управление эффектами переходов.
Работоспособность	Разъемы DVI с возможностью замены на месте
Габариты	- Высота: 4,4 см (1,75 дюйма), монтаж в стойке типоразмера 1 RU - Ширина: 48,26 см (19 дюймов) - Глубина: 36,2 см (14,25 дюйма)
Вес	5,67 кг (12,5 фунта)
Потребляемая энергия	Входное питание: 100–240 В перем. тока, 50–60 Гц, не более 2 А
Температура окружающей среды	От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)
Влажность окружающей среды	От 0% до 95% (без образования конденсата)
Гарантия	Гарантия 3 года на детали и работы

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

