

LCS-42

42" native High Definition LCD display with additional HD-SDI inputs



기술 사양

LCS-42

일반 사양

기술	TFT LCD
해상도	1920x1080 (full HD)
수명	50,000h average
색상	16.8 million
색 영역	76% NTSC
화면 비율	16:9
시야각	176°/176°
응답 시간	6.5 ms
인치당 도트	52 dpi
색 조정	3200K, 5400K, 6500K, 9300K, User (R,G,B sliders)
명암비율	1500:1
밝기	500cd/m ²
광센서	Ambient light sensor for automatic dimming
표준 입력	DVI; VGA (D15); S-Video; Composite Video; Component video (YPbPr, YCbCr) 2 separate inputs with loop through of active inputs HD-SDI – 480i, 576i, 720p, 1080i at 50, 59.94 and 60 Hz
지원 해상도	On composite, S-video and component inputs: PAL-Secam 576i, NTSC 480i On DVI and VGA inputs: VESA: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+, UXGA; SMPTE-296M(1280 x 720p); SMPTE-274M (1920 x 1080i and 1920 x 1080p)
컨트롤	-RS232 control (with loop-through); Baud-rate: 115200, 38400, 19200 or 9600 -On Screen Display (OSD) -IR remote control
오디오	Audio pre-amp input module (excl. speakers)
PIP(Picture-in-picture)	PIP source max. 110 MHz
입력	85V-264V (50Hz-60Hz)
전력 소비	234W
작동 온도	5° to 40°C (41° to 104°F)
습도	Max. 85%
규정 준수	CE, UL, FCC, TÜV, CCC
냉각	Low noise level 21 dB(A) / fanless cooling
활성 스크린(대각)	42" (1,067 mm)
액티브 스크린 영역	934 x 527 mm (36.77" x 20.75")
크기	1,026 x 619 x 123.7 mm (40.39" x 24.37" x 4.87")
무게	29.5 kg (65.1 lbs)
내구성	VESA MIS F, 600, 200, 8 (mounts and table stands are optional)
보증	The product is subject to warranty of 2 years. Warranty for image retention is subject to certain conditions of use.

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.