


Lente GC (0,65 - 0,75:1)



Especificações técnicas**LENTE GC (0,65 - 0,75:1)**

Especificações gerais	
Tipo de lente	LENTE GC (0,65 -0,75:1)
Razão de alcance	0,65 -0,75 : 1
F/nº em funcionamento	2,2 (largo) -2,6 (tele)
Taxa de zoom	1,15x
Comprimento de foco	13,81-15,95 mm
Faixa de Foco	50" -500"
Distância de alcance	0,70 -8.08 m
Peso	Líquido: 2,2 kg Bruto: 4 kg
Zoom Motorizado	Sim
Foco Motorizado	Sim

Gerada em: 15 Mar 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.