

MXRT-2100



Especificaciones del producto

MXRT-2100

Especificaciones generales

Bus	PCI Express® x16 native support
Velocidad del reloj de bus	2.5 GHz
Anchura de bus	16 Lanes
consumo de potencia	Computer supply of 350W or higher recommended
Sistema operativo	<ul style="list-style-type: none">■ Windows 2000 Professional■ Windows XP Professional■ Windows XP x 64 Professional
Plataformas	Intel and AMD architectures
Configuración del visual	Single or Dual Head, Portrait or Landscape
Procesador de gráficos	ATI FireGL
Memoria de visualización	128 MB
Relación de reloj de píxeles	267 MHz
Tabla de consulta	32 bits in / 32 bits out
Estándar eléctrico	Dual Link DVI complying with V1.0 specification
Resoluciones soportadas / tasas de refresco	<ul style="list-style-type: none">■ 2048 x 1536 @ 50 Hz■ 1536 x 2048 @ 50 Hz
Temperatura operativa	0° to +55°C (32° to 131°F)
EMI (Interferencias ElectroMagnéticas)	FCC, CE, BSMI, C-Tick, UL

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.