

TransForm A4

入门级视频屏幕墙控制器，用于有中等视频与 RGB 要求的中小型视频屏幕墙



技术规格

TRANSFORM A4

一般规格

处理器	<ul style="list-style-type: none">· 英特尔酷睿™ 2 双核 2.13 GHz· 1 GB 内存标配· 可扩展至更大 4 GB (3 GB 可用)· 标准 PCI 总线· 133 MB/s· SATA 250 GB 硬盘 (RAID-1/RAID-5 选配)· 10/100/1000 MBit 以太网 (冗余选项)· 冗余热更换电源 (选配)· 4 个插入槽
尺寸	<ul style="list-style-type: none">· 19 英寸工业机箱, 机架单元高度: 4U· 机箱宽度: 440 毫米 17.32 英寸· 宽度 (带固定件): 482 毫米 18.98 英寸· 机箱深度: 516 毫米 20.32 英寸· 深度 (带把手): 566 毫米 22.28 英寸· 高度: 177 毫米 6.97 英寸· 高度 (带橡胶脚垫): 183 毫米 7.20 英寸
净重	<ul style="list-style-type: none">· 标准, 无卡: 18.0 公斤 39.7 磅· 冗余 PSU, 无卡: 20.5 公斤 45.2 磅
电源	100-240 V, 50-60 Hz
功率消耗	<ul style="list-style-type: none">· 标准: 400 瓦· 冗余: 400 瓦
操作环境	0 - 40°C 32 - 104°F 在更大 80% 湿度 (无凝结)

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。