


RetroData 808s



기술 사양

RETRODATA 808S

일반 사양

광 출력	Economy mode: 139 Nit/41 fti Normal mode: 195 Nit/57 fti Boost mode: 214 Nit/62 fti
해상도	10 lp/mm at 50% MTF throughout the field
명암비	SXGA 1280 x 1024

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

