

wePresent WiPG-2000

WiPG-2000은 온보드 USB 미디어와 문서 플레이어 및 스트리밍 비디오와 같은 기능을 제공하며 컨퍼런스룸 및 이사회실에서 사용되는 경제적인 솔루션입니다. 본 제품은 단종되었습니다. 대체품에 대해서는 WiCS-2100을 참조하십시오.



- 다양한 네트워크 액세스 솔루션을 제공함으로써 네트워크 유연성을 향상합니다. 유선 LAN, 무선 LAN 또는 두 가지를 한 번에 사용해 보십시오.
- USB 토큰을 고객의 wePresent에 꽂아서 파일을 열고, 문서와 이미지를 보거나 오디오 및 비디오 미디어를 재생합니다.
- 비디오 파일을 1080p 최고 해상도로 지연없이 wePresent에 스트리밍합니다.
- 더욱 많은 대화형 프레젠테이션을 위한 화면 상의 주석.

모든 wePresent 모델과 마찬가지로, WiPG-2000은 Windows, Mac OS, Android 및 iOS 장치로 프레젠테이션 및 상호 작용할 수 있도록 플랫폼 간의 호환성을 제공합니다. 또한 WiPG-2000은 Apple AirPlay에 대하여 기본 지원을 제공하여 사용자가 Apple의 기본 프로토콜을 사용하여 프레젠테이션할 수 있도록 합니다.

기술을 통해 사람들을 더 가깝게 연결합니다

WiPG-2000은 WiPG-1000의 모든 기능은 그대로 유지하면서 신중하고 스마트한 업그레이드를 함께 제공합니다. 발표자는 화면 상의 주석 및 가상의 화이트보드 기능을 사용하여 프레젠테이션 중에 주요 포인트를 강조 표시하고 아이디어를 자세히 설명할 수 있습니다. 발표자는 USB 마우스를 장치에 연결하여 터치스크린 디스플레이 없이 화면에서 쉽게 주석을 달고 사회자를 위한 컨퍼런스 제어 기능에 액세스할 수 있습니다.

온보드 비디오 및 미디어 플레이어

문서, 미디어 및 비디오의 프레젠테이션은 온보드 USB 포트를 사용하여 PC/Mac/모바일 장치 없이 완료할 수 있습니다. 게스트는 MirrorOp 소프트웨어를 실행하는 USB 토큰을 사용하여 장치에 설치하지 않고 연결 및 프레젠테이션하거나 소프트웨어를 wePresent 장치에서 직접 실행할 수 있어서 소프트웨어를 설치하지 않고 프레젠테이션할 수 있습니다.

회의 및 학습을 위한 참여 도구

발표자는 webslide를 사용하여 청중이 공유 중인 콘텐츠에 참여하고 집중하고 있는지 확인할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하여 모든 연결된 청중들은 디스플레이에 투사되는 콘텐츠 및 모든 화면 상의 주석을 자신의 장치에서 실시간으로 볼 수 있습니다.

일 대 다중 분배는 프레젠테이션 콘텐츠를 다수의 네트워크에 연결된 wePresents에 동시에 표시할 수 있는 대형 회의나 학습 경험에 이상적인 솔루션입니다.

WiPG-2000은 고객의 모든 회의 및 학습 프레젠테이션 필요에 따라 유연하고 경제적인 솔루션을 제공합니다.

기술 사양

WEPRESENT WIPG-2000

일반 사양	
운영체제	Windows 7, 8, 10 및 상위버전 Mac OS X 10.9 및 상위버전 Android 4.0 및 상위버전 iOS 9 및 상위버전
비디오 출력	HDMI 1개 VGA 1개
프레임 속도	최대 30fps
출력 해상도	최대 1080p
연결된 사용자	최대 64
소스	고정된 스크린 레이아웃으로 동시에 최대 4명
오디오 출력	HDMI 3.5mm 아날로그 오디오 잭
인증 프로토콜	WPA WPA 2 PSK WPA 엔터프라이즈
무선 전송 프로토콜	2.4G(b/g/n)/5G(a/n) 전환 가능
도달	최대 30m
인터페이스	15 pin VGA 1개(후면) RJ-45 이더넷 LAN 1개(후면) HDMI 1개(후면) USB 2.0 2개(전면) + USB 2.0 1개(후면) 스테레오 전화 잭 1개(후면) LED 전원 버튼 1개(전면) 리셋 버튼 1개(하단)
전원	외부 전원 어댑터(5VDC, 2.6A) PoE(Power over Ethernet)(4.4W)
전력 소비	15.3W(최대 부하 전력 소비)
열 소산	18.755BTU/hr
무게	801g(패키지 포함) 293g(패키지 제외)
크기	216 x 220 x 66mm(안테나 분리, 패키지 포함) 159 x 91 x 29.9mm(안테나 분리, 패키지 제외)
작동 온도 범위	0°C ~ 40°C
작동 습도 범위	≤ 90%

작성일: 15 Mar 2023

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.barco.com에서 확인하십시오.