


TF16

16mm pixel pitch, 6,000 nits outdoor LED tile for fixed installation



Featuring contrast-enhancing shaders

The TF16 features environmentally friendly technologies that reduce light pollution, such as contrast-enhancing shaders that allow for lower brightness and lower power consumption as well as a higher visual performance and a downward angle on its LEDs. This ensures that light is well targeted at your audience and that less excess light is spilled, which leads to a lower power consumption and longer lifetime.

Product specificaties	TF16
General specifications	
Pixelpitch	16.0 mm
Helderheid	6,000 nits
Led-configuratie	1R, 1G, 1B tilted downwards
Pixeldichtheid	11,739/sqm 1,092/sqf 3,600/tile (60x60)
Hor. kijkhoek	+70°/-70°
Vert. kijkhoek	-30°/+20°
Energieverbruik	119W/m ² (average) 460W/m ² (max.)
Warmtedissipatie	406BTU/hr/m ² (typical)
Paneelafmetingen	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 225mm
Gewicht / tegel	39.2 kg (83.77 lbs)
IP-classificatie	IP65/54
Verwerking	16 bit/color
Onderhoudsgemak	Front or back
Bedrijfstemperatuur	-20 to +50°C (-4° to 122°F)
Operationele vochtigheid	10-99%
Certificeringen	ETL, CE, FCC Class A, RoHS

Laatst bijgewerkt: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

