

CTHD-61B

Proyector DLP de un solo chip Full HD y 5.500 lúmenes



- **Imágenes supernítidas con colores intensos**
- **Amplio rango de desplazamiento de la lente para una instalación flexible**
- **Diseño compacto**
- **Fiabilidad ininterrumpida**

***Sólo disponible en distribuidores seleccionados**

El CTHD-61B es un elegante proyector blanco con niveles de ruido muy bajos que revolucionará las salas de colaboración, las salas de reuniones de altas prestaciones y las salas de conferencias o de juntas.

Un proyector innovador

El CTHD-61B es realmente innovador, nada comparable a lo que haya visto hasta ahora. Ofrece una resolución Full HD y una potencia lumínica de 5.500 lúmenes. Además de ser más pequeño y ligero que los demás proyectores de entre 5.000 y 6.000 lúmenes, ofrece una calidad de imagen sin parangón, con las mejores relaciones de contraste del mercado.

Calidad de imagen inigualable

Gracias a sus objetivos de excelente calidad y su elevada relación de contraste, el CTHD-61B garantiza la proyección de imágenes nítidas con colores vivos y dinámicos, prácticamente desde cualquier origen. Además, el proyector está equipado con conectores HDBaseT, 3GSDI, DisplayPort, DVI, HDMI y VGA para ofrecer la máxima flexibilidad.

Diseñado para durar

El CTHD-61B presenta un diseño sin filtros y emplea la consolidada tecnología DLP® para ofrecerle una precisión de la imagen inigualable y un reducido coste total de la propiedad. Está diseñado para un uso ilimitado; por eso incluye una garantía de tres años para su total tranquilidad.

- Imágenes supernítidas con colores intensos
- Amplio rango de desplazamiento de la lente para una instalación flexible
- Diseño compacto
- Fiabilidad ininterrumpida

Especificaciones del producto

CTHD-61B

Especificaciones generales	
Tipo de proyector	Proyector DLP de un solo chip
tecnología	LVDS DMD™ con DarkChip3™
resolución	1.920 x 1.080 (Full HD)
brillo	5.500 lúmenes ANSI (rueda de colores de alto brillo)
relación de contraste	Hasta 5.300:1
brillo uniforme	>80%
Relación de aspecto	16:9
Tipo de lente	Todas las lentes de cristal puro
lentes	Zoom EN51 (1,60-2,21:1), panorámico fijo EN52 (0,92:1), ultrapanorámico fijo EN53 (0,74:1), EN54 (2,5-3,9:1), zoom súper panorámico EN55 (0,80-1,08:1), zoom panorámico EN56 (1,06-1,62:1), ultra corto alcance EN57 (0,28:1)
Cambio de objetivo de la lente	Motorizado. El alcance depende del objetivo.
Corrección del color	RealColor™
Lámparas	1 x 350 W UHP (atenuación)
Vida útil de la lámpara	Hasta 2.000 horas (modo de alimentación total)/Hasta 2.500 horas (modo ahorro)
Carcasa de lámpara, recambio rápido	Sí
Garantía de la lámpara	500 horas o 90 días
núcleo DLP? estanco	Sí
Orientación	Mesa -Techo (360 grados mediante el eje de la lámpara)
3D	Sí, HDMI 1.4a
entradas	2x DisplayPort 1.2 (HBR2), 1 x DVI-Dual Link, 1 x HDMI 1.4a, 1 x VGA, 2x 3G-SDI, 1x HDBaseT
Resoluciones de entrada	Resolución de píxeles 2.560 x 1.600 -640 x 480; RGBHV, RGBS, RGsB; formatos personalizados disponibles; HDTV (1080p, 1080i, 720p); NTSC, PAL, SECAM
Herramientas de software	Conjunto de herramientas del proyector, SimCAD
Control	IR, RS232, Ethernet, USB
conexión de red	10/100/1000 base-T, conexión RJ-45, RS-232
Requisitos de alimentación	100-240 V / 50-60 Hz
consumo de potencia	Menos de 530 W
nivel de ruido	38 dB(A) (total), 36 dB(A) (modo económico), 28 dB(A) con kit de reducción de ruido total
Temperatura ambiente de funcionamiento	10 -40 °C /50 -104 °F, 0-3.000 m (Temperatura de almacenamiento: -20 -60 °C/-4 -140 °F)
humedad de trabajo	20-80% HR (Condiciones de almacenamiento: 10-90% HR)
Disipación de BTU	Máx. 1.807 BTU/h
dimensiones (ancho x largo x alto)	342 x 306 x 143 mm/13,46 x 12,05 x 5,63 pulgadas
peso	7,5 kg (16,5 lb)
Accesorios estándar	Cable de corriente, control remoto inalámbrico
Certificaciones	Compatible con FCC, parte 15 Clase A y CCC, cCSAus, cUL, UL y CE
Garantía	Limitada de 3 años para piezas y mano de obra. Ampliable a 5 años.

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

