

Barco Helios Studio Edition



The Barco Helios is one of the most compact 3-chip DLP projectors available and features hand-selected optical components and matched lamps. Helios is built to your order in our high-tech facility in Norway from the highest grade components available. An aluminum body, magnesium optical engine casing and 5 all glass lens options with a tolerance so extreme that only the top 5% produced are selected. The Barco Helios Studio Edition challenges design conventions and pushes the boundaries of conceivable image quality.

Specifiche tecniche

BARCO HELIOS STUDIO EDITION

Specifiche generali

Tipo di proiettore	three chip, 0.95" 1080p DC4 DMD™
Risoluzione	1920x1080
Emissione luminosa	up to 8500 lumens full power
Rapporto di contrasto	>10000 : 1 (native optical contrast)
Intervallo obiettivo	0.74:1, 1.2 – 1.70 : 1, 1.70 – 2.55, 2.5 – 4.00, 3.90 – 6.24 : 1
Spostamento obiettivo ottico	adjustable: vertical and horizontal, depending on lenses
Lampade	2x 400W FusionPlus VIDI UHP™
Durata lampada (tipica)	Up to 1,500 hours (full power) / Up to 2,000 hours (eco mode)
Trasporto con lampada	yes
Elemento centrale DLP™ sigillato	standard
Compatibilità	*1080i/p, 720p, 576i/p, 480ip, PAL SECAM, NTSC digital and analogue RGB*
3D	*active eyewear (optional), 2x helios SE(stacked): INFITEC EX® 3D and Active Stereo IR, RF models *
Ingressi	*1 x HDMI 1.4, 1 x YPbPr, 1 x S-video, 1 x Composite 2 x DVI-D, 2 x VGA, 1 x 5-BNC*
Controllo	*1 x RJ-45 TCP/IP, 1 x 9-pin D-SUB RS232, 1 x USB, 2 x 12V programmable trigger (3.5mm mini jack) IR remote control with IR repeater input AMX Device Discovery, Crestron Certified Partner*
Alimentazione CA	6.5A, 200-240V, 50-60Hz
Consumo energetico	880 W
Intervallo temperature in funzionamento	10 -40 °C
umidità in funzionamento non condensata	20 -80% RH
Dissipazione BTU	
Installazione	table top, ceiling mount, straight down or up.
Dimensioni (PXLXA)	501 x 604 x 250 mm(excluding lens)
Peso	about 22 kg / 48.5 lbs. (excluding lens), shipping weight: 32 kg
Dimensioni con imballo	820 x 720 x 420 mm
Colore alloggiamento	black and white
Certificazioni	CE, FCC Class A, UL and cUL
Garanzia	*3 years limited warranty, (optional extended 2 years) 90 days/500 hours on lamp. Conditions apply*

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.