


V16

16mm ピクセル・ピッチ、6,500 NIT の屋外用 LED ディスプレイ



- コントラストを高めたユニークなシェーダー設計
- 高コスト効率 LED ディスプレイ
- 理想的な基本アプリケーション

優れた性能

LED ディスプレイのVシリーズは、ブランディング、DOOH (広告) およびリテールショップ等での常設用として特別に設計されています。パフォーマンスと信頼性を犠牲にすることなく、魅力的な価格が設定されています。ハイエンド LED テクノロジーにおける Barco の経験を基に構築した V シリーズは、DV-100 画像プロセッサによって制御されます。

簡単セットアップおよび管理

V シリーズは、最高クラス Director Toolset から直接派生した専用 V シリーズ・ツールセット (VTS) によって管理および制御されます。VTS は、簡単なディスプレイ管理のための直感的インターフェースを装備し、輝度、ガンマ、色温度コントロール、ディスプレイ構成といった高度なオプションも提供します。V シリーズは、基本的な LED ディスプレイ・アプリケーションのための優れた選択肢です。

コントラストと画質を強化するためのシェーダー

Barco の V16 は、ルーバーを装備したユニークなシェーダー設計を特長とし、LED での日光の反射とインパクトを最小限に抑え、高いコントラスト・レベルと改善された輝度対コントラストの比を提供します。絶対輝度レベルを低減し、画質に妥協することなく LED 寿命の延長を保証できます。

技術仕様

V16

一般仕様	
輝度	6,500 nits
LED構成	DIP
ピクセル濃度	3,906/sqm 363/sqft
視野角	H:140 度 V: -45/+15 度
コントラスト比	2,000 : 1
ピクセルピッチ	16.0 mm
輝度半減値	80,000 時間
消費電力	通常:220W/sqm; 20W/sqft 最高:480W/sqm; 45W/sqft
プロセッシング	16 ビット/色
リフレッシュ・レート	4,800 Hz
動作温度	-20/+50 °C; -4/+122 °F
IPレート	IP 65/54
タイル・サイズ (WxHxD) (mm)	1,024 x 1,024 x 212 mm / 40.3 x 40.3 x 8.3 インチ
重量	57.7 kg/タイル; 127.1 lbs/タイル
サービス性	前面または背面
証明書	CE、UL/ETL、FCC、CB/CEBEC、TUV GS、CCC、RoHs、WEEE

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

