

FLDX 0.8: 1 (EN62) 镜头

适用于 F40/F70/F90 的广角固定镜头



这是一种全新的高分辨率全玻璃镜头，取代了 EN42 和 NV42。它带有电动和基于索引的光圈和对焦，用于适应准确的设置/获取值。它还针对使用 NVG 进行训练的夜视和红外传输进行了优化。

还可以在带有适配器和特定软件的巴可 F80 系列上使用。

技术规格**FLDX 0.8: 1 (EN62) 镜头**

一般规格	
镜片类型	适用于 F40/F70/F90 投影机系列的广角镜头 (轴上) -带分度编码器
工作F/#	F 2.1 Motorized Iris F# 2.1-6.5
投射比例	DMD chip <ul style="list-style-type: none">▪ WQXGA 0.8:1▪ 1080p /WUXGA 0.75:1▪ SXGA+ 0.81:1▪ F80 1.06:1▪ F400-HR native 4K 0.70:1 (Requires the use of individual F400-lens adapters)▪ Image size tolerance +/- 2%
焦距	16.12 mm
对焦范围	Optical Performance : 0.7m –7m Mechanical (0.5-10m)
净重	2.7 kg

生成于: 16 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。